

Flat suction cup (round)

SFF 40 HT1-60 SC050

Część nr.: 10.01.01.14055

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14055>

Strona główna > Technologia podciśnienia w automatyce > Komponenty podciśnieniowe > Przyssawki podciśnieniowe > Przyssawki do folii plastikowych i papieru > SFF 40 HT1-60 SC050

Flat suction cups (round) for the gentle handling of thin and flexible workpieces




Size: 40

Suction cup material: High temperature material HT1

Material hardness [Shore A]: 60 Shore A

Number of folds: 0

Dane projektowe



Atrybut	Wartość
Dmax(S)	42 mm
Dk	21,90 mm
Ds	40 mm
d	11,40 mm
d1	17,10 mm
H	19 mm
H2	6,60 mm
H3	9,50 mm
Z (Stroke)	2,70 mm

Dane techniczne

Atrybut	Wartość
Suction force (-600mbar)	48,60 N
Volume	4,33 cm ³
Size	40
Number of folds	0
Suction cup material	High temperature material HT1
Material hardness [Shore A]	60 Shore A
Curve radius (min) (convex)	45 mm
Nipple family	SC 050

Kontakt z firmą Schmalz

Schmalz Sp.z.o.o. | ul. Fabianowska 131/A1, 62-052 Komorniki, Poland | +48 61 628 67 70 | schmalz@schmalz.pl

Flat suction cup (round)

SFF 40 HT1-60 SC050

Część nr.:10.01.01.14055

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14055>

Weight	6,70 g
Product family	SFF

Akcesoria



SC 050 G1/4-AG SW410

Część nr.:10.01.06.04347

Connection geometry: 050

Vacuum connection: G1/4"-M

Fitting length: 7,2 mm

Nominal diameter dn: 4,1 mm



SC 050 G1/4-IG SW410

Część nr.:10.01.06.04348

Connection geometry: 050

Vacuum connection: G1/4"-F

Fitting length: 17,2 mm

Nominal diameter dn: 4,1 mm