

Bell suction cup (oval)

SAOG-S 60x20 NBR-60 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.01.12247

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12247>

Strona główna > Technologia podciśnienia w automatyce > Komponenty podciśnieniowe > Przyssawki podciśnieniowe > Przyssawki do obsługi blach. > Bell-Shaped Suction Cups SAOG-S > SAOG-S 60x20 NBR-60 G1/4-IG

Bell suction pad (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces



Dimensions (LxB): 60x20

Suction cup material: Nitrile rubber NBR

Material hardness [Shore A]: 60 Shore A

Nipple material: Nickel plated

Connection: G1/4-IG

Dane projektowe



Atrybut Wartość

Bmax(S) 25,80 mm

Bs 20,90 mm

dn 5,50 mm

G1 G1/4"-F

H 28 mm

LG1 8 mm

Lmax(S) 65,80 mm

Ls 60,90 mm

SW1 17 mm

Z (Stroke) 5 mm

Dane techniczne

Atrybut	Wartość
Suction force (-600mbar)	56 N
Lateral force	45 N
Lateral force (oily surface)	30 N
Volume	4 cm ³
Curve radius (min) (convex)	12,50 mm
Hose diameter (rec.) d	4 mm
Dimensions (LxB)	60 x 20
Suction cup material	Nitrile rubber NBR

Kontakt z firmą Schmalz

Schmalz Sp.z.o.o. | ul. Fabianowska 131/A1, 62-052 Komorniki, Poland | +48 61 628 67 70 | schmalz@schmalz.pl

Bell suction cup (oval)

SAOG-S 60x20 NBR-60 G1/4-IG

Część nr...:10.01.01.12247

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12247>

Number of folds	0
Weight	27 g
Product family	SAOG-S

Części zamienne



DR G1/8 13.8/10.2x1.5 AL

Część nr...:10.07.08.00094

for: G1/8

External diameter D: 13,8 mm

Internal diameter d: 10,2 mm

Material: Aluminum



ERW-S G1/8-AG G1/4-IG

Część nr...:10.08.04.00076

Thread G1: G1/8"-M

Thread G2: G1/4"-F

Length L: 14 mm