

Flat suction cup (round)

SPF 20 ED-65 G1/8-AG

Część nr...10.01.01.13240

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13240>

Strona główna > Technologia podciśnienia w automatyce > Komponenty podciśnieniowe > Przyssawki podciśnieniowe > Przyssawki do opakowań > Flat Suction Cups SPF > SPF 20 ED-65 G1/8-AG

Flat suction cup (round) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces




Size: 20

Suction cup material: Elastodur ED

Material hardness [Shore A]: 65 Shore A

Thread G1: G1/8"-M

Dane projektowe



Atrybut	Wartość
dn	4,10 mm
Dmax(S)	23,30 mm
Ds	21,40 mm
G1	G1/8"-M
H	17 mm
LG1	7,50 mm
SW1	14 mm
Z (Stroke)	2 mm

Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3

Dane techniczne

Atrybut	Wartość
Suction force (-600mbar)	16 N
Pull-off force	19,20 N
Lateral force	10,50 N
Volume	1,13 cm ³
Curve radius (min) (convex)	20 mm
Hose diameter (rec.) d	4 mm
Size	20

Kontakt z firmą Schmalz

Schmalz Sp.z.o.o. | ul. Fabianowska 131/A1, 62-052 Komorniki, Poland | +48 61 628 67 70 | schmalz@schmalz.pl

Flat suction cup (round)

SPF 20 ED-65 G1/8-AG

Część nr.:10.01.01.13240

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13240>

Number of folds	0
Suction cup material	Elastodur ED
Material hardness [Shore A]	65 Shore A
Weight	6,90 g
Product family	SPF

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Akcesoria



SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16

Część nr.:10.07.01.00309

External diameter D: 11 mm

Length L: 1 mm

Material: Brass / Stainless steel

Filter pore size: 280 µm

Części zamienne



SC 040 G1/8-AG

Część nr.:10.01.06.02490

Connection geometry: 040

Connection: G1/8"-M

Length L1: 20,2 mm

Fitting length: 6 mm

Nominal diameter dn: 4,1 mm

Flat suction cup (round)

SPF 20 ED-65 G1/8-AG

Część nr...:10.01.01.13240

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13240>



SPF 20 ED-65 SC040

Część nr...:10.01.01.12370

Size: 20

Suction cup material: Elastodur ED

Material hardness [Shore A]: 65 Shore A

Height H: 11 mm