

Bellows suction pad (oval)

SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-IG

Część nr...10.01.06.03735

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03735>

Strona główna > Technologia podciśnienia w automatyce > Komponenty podciśnieniowe > Przyssawki podciśnieniowe > Przyssawki do opakowań > Przyssawki mieszkowe SPOB1f (owalne, 1,5-krotne) > SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-IG

Bellows suction cup (oval) for high dynamic on curved, oily surfaced workpieces



Dimensions (LxB): 35 x 15


Suction cup material: Silicone SI

Material hardness [Shore A]: 55 Shore A

Thread G1: G1/8"-F

Number of folds: 1,5

Dane projektowe



Atrybut	Wartość
b2	8 mm
B1	15 mm
Bmax(S)	17 mm
Bs	14,60 mm
dn	4,10 mm
G1	G1/8"-F
H	27 mm
I2	28 mm
L1	35 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	37 mm
Ls	34,60 mm
SW1	14 mm
Z (Stroke)	4 mm

Dane techniczne

Atrybut	Wartość
Suction force at -200 mbar	4,20 N
Suction force at -400 mbar	8,40 N
Suction force (-600mbar)	12,60 N
Volume	2,14 cm ³

Kontakt z firmą Schmalz

Schmalz Sp.z.o.o. | ul. Fabianowska 131/A1, 62-052 Komorniki, Poland | +48 61 628 67 70 | schmalz@schmalz.pl

Bellows suction pad (oval)

SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-IG

Część nr.:10.01.06.03735

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03735>

Workpiece width (min)	10 mm
Hose diameter (rec.) d	6 mm
Dimensions (LxB)	35 x 15
Number of folds	1,50
Suction cup material	Silicone SI
Material hardness [Shore A]	55 Shore A
Weight	8,30 g
Product family	SPOB1f

Części zamienne



SC 040-AR G1/8-IG MOD

Część nr.:10.01.06.02496

Connection geometry: 040-AR

Vacuum connection: G1/8"-F

Length L1: 20,8 mm

Fitting length: 14 mm



SPOB1f 35x15 SI-55 SC040-AR

Część nr.:10.01.06.03625

Dimensions (LxB): 35 x 15

Suction cup material: Silicone SI

Material hardness [Shore A]: 55 Shore A

Number of folds: 1,5