

Bellows suction cup HT1 (round)

SAB 30 HT1-60 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.06.02723

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02723>

Strona główna > Technologia podciśnienia w automatyce > Komponenty podciśnieniowe > Przyssawki podciśnieniowe > Przyssawki do przenoszenia szkła > Bellows Suction Cups SAB HT1 (1.5 Folds) > SAB 30 HT1-60 G1/4-IG

Przyssawka mieszkowa (okrągła) do dynamicznego chwytania gładkich i zaolejonych powierzchni



Size: 30

Suction cup material: High temperature material HT1

Material hardness [Shore A]: 60 Shore A

Nipple material: Aluminum

Connection: G1/4-IG

Number of folds: 1,5

Dane projektowe



Atrybut	Wartość
dn	4 mm
D1	32 mm
Dmax(S)	34 mm
Ds	30,60 mm
G1	G1/4"-F
H	28 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
Z (Stroke)	9 mm

Dane techniczne

Atrybut	Wartość
Suction force (-600mbar)	22 N
Pull-off force	33 N
Lateral force	30 N
Lateral force (oily surface)	13 N
Volume	5,90 cm ³
Curve radius (min) (convex)	40 mm
Hose diameter (rec.) d	4 mm
Size	30

Kontakt z firmą Schmalz

Schmalz Sp.z.o.o. | ul. Fabianowska 131/A1, 62-052 Komorniki, Poland | +48 61 628 67 70 | schmalz@schmalz.pl

Bellows suction cup HT1 (round)

SAB 30 HT1-60 G1/4-IG

Część nr.:10.01.06.02723

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02723>

Number of folds	1,50
Suction cup material	High temperature material HT1
Material hardness [Shore A]	60 Shore A
Weight	14,30 g
Product family	SAB