

Bellows suction cup (round)

FG 32 NBR-55 N018

Część nr...10.01.06.00140

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00140>

Strona główna > Technologia podciśnienia w automatyce > Komponenty podciśnieniowe > Przyssawki podciśnieniowe > Przyssawki mieszkowe (okrągłe) > FG 32 NBR-55 N018

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces




Size: 32

Suction cup material: Nitrile rubber NBR

Material hardness [Shore A]: 55 Shore A

Number of folds: 2,5

Dane projektowe



Atrybut	Wartość
d	8 mm
d1	15 mm
d2	16 mm
D1	32,40 mm
Dk	18 mm
Dmax(S)	33,50 mm
Ds	32 mm
H	37,50 mm
H2	13 mm
H3	17 mm
Z (Stroke)	15 mm

Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3

Dane techniczne

Atrybut	Wartość
Suction force (-600mbar)	12,06 N
Pull-off force	36,90 N
Volume	9,77 cm ³
Curve radius (min) (convex)	35 mm
Size	32

Kontakt z firmą Schmalz

Schmalz Sp.z.o.o. | ul. Fabianowska 131/A1, 62-052 Komorniki, Poland | +48 61 628 67 70 | schmalz@schmalz.pl

Bellows suction cup (round)

FG 32 NBR-55 N018

Część nr.:10.01.06.00140

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00140>

Nipple family	N 018
Number of folds	2,50
Suction cup material	Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]	55 Shore A
Weight	9,50 g
Product family	FG

Akcesoria



SA-NIP N018 G1/4-AG DN440

Część nr.:10.01.06.01065

Nipple family: N 018

Thread G1: G1/4"-M

Length L1: 28,8 mm

Fitting length: 4 mm

Nominal diameter dn: 4,4 mm

Spanner size SW2: 5 mm

Material: Aluminum



SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

Część nr.:10.01.06.01066

Nipple family: N 018

Thread G1: G1/4"-F

Length L1: 28,8 mm

Fitting length: 15 mm

Nominal diameter dn: 4,4 mm

Spanner size SW2: 5 mm

Material: Aluminum