

Bellows suction cup (round)

FGB 25 NBR-55 N049

Część nr.: 10.01.06.00109

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00109>

Strona główna > Technologia podciśnienia w automatyce > Komponenty podciśnieniowe > Przyssawki podciśnieniowe > Przyssawki mieszkowe (okrągłe) > FGB 25 NBR-55 N049

Przyssawka mieszkowa (okrągła) 3,5 mieszka




Size: 25

Suction cup material: Nitrile rubber NBR

Material hardness [Shore A]: 55 Shore A

Number of folds: 3,5

Dane projektowe



Atrybut	Wartość
d	5 mm
d2	10 mm
D1	25 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	26,50 mm
Ds	23 mm
H	43 mm
H2	9 mm
Z (Stroke)	22 mm

Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3

Dane techniczne

Atrybut	Wartość
Number of folds	3,50
Size	25
Suction cup material	Nitrile rubber NBR
Suction force (-600mbar)	4,50 N
Pull-off force	20 N
Volume	7,07 cm ³
Curve radius (min) (convex)	25 mm

Kontakt z firmą Schmalz

Schmalz Sp.z.o.o. | ul. Fabianowska 131/A1, 62-052 Komorniki, Poland | +48 61 628 67 70 | schmalz@schmalz.pl



Bellows suction cup (round)

FGB 25 NBR-55 N049

Część nr...:10.01.06.00109

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00109>

Weight	5,60 g
--------	--------

Product family	FGB
----------------	-----