

Flat suction cup (round)

PFYN 80 VU1-72 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.01.00522

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00522>

Strona główna > Technologia podciśnienia w automatyce > Komponenty podciśnieniowe > Przyssawki podciśnieniowe > Przyssawki płaskie (okrągłe)
> Flat Suction Cups PFYN VU1 > PFYN 80 VU1-72 G1/4-AG

Przyssawka płaska (okrągły)



Size: 80


Suction cup material: Vulkollan VU1

Material hardness [Shore A]: 72 Shore A

Nipple material: Aluminum

Connection: G1/4"-M

Dane projektowe



Atrybut	Wartość
Dmax(S)	86 mm
dn	6 mm
Ds	80 mm
G1	G1/4"-M
H	30 mm
LG1	10 mm
SW1	22 mm
Z (Stroke)	6 mm

Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3

Dane techniczne

Atrybut	Wartość
Size	80
Suction cup material	Vulkollan VU1
Suction force (-600mbar)	260 N
Volume	30 cm ³
Curve radius (min) (convex)	100 mm
Hose diameter (rec.) d	6 mm
Nipple family	N 012

Kontakt z firmą Schmalz

Schmalz Sp.z.o.o. | ul. Fabianowska 131/A1, 62-052 Komorniki, Poland | +48 61 628 67 70 | schmalz@schmalz.pl

Flat suction cup (round)

PFYN 80 VU1-72 G1/4-AG

Część nr.:10.01.01.00522

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00522>

Material hardness [Shore A]	72 Shore A
Weight	47,20 g
Number of folds	0
Product family	PFYN

Note: Permissible dimensional tolerances for elastomer parts according to DIN ISO 3302-1 M3

Części zamienne



SA-NIP N012 G1/4-AG DN500

Część nr.:10.01.01.10664

Nipple family: N 012

Thread G1: G1/4"-M

Length L1: 29,5 mm

Length L: 5 mm

Fitting length: 5 mm

Nominal diameter dn: 5 mm

Material: Aluminum

Spanner size SW2: 6 mm



PFG 80 VU1-72 N012

Część nr.:10.01.01.00426

Size: 80

Suction cup material: Vulkollan VU1

Material hardness [Shore A]: 72 Shore A