

Flat suction cup (round)

SHF 85 NK-45 N041

Część nr.: 10.01.01.11773

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11773>

Strona główna > Technologia podciśnienia w automatyce > Komponenty podciśnieniowe > Przyssawki podciśnieniowe > Przyssawki płaskie (okrągłe) > SHF 85 NK-45 N041

Flat suction pad (round) for highly dynamic handling of wood




Size: 85

Suction cup material: Natural Rubber NK

Material hardness [Shore A]: 45 Shore A

Dane projektowe



Atrybut	Wartość
d	7,50 mm
d1	17 mm
d2	62 mm
Dk	17 mm
Dmax(S)	89 mm
Ds	85 mm
H	22,20 mm
H2	12,80 mm
H3	14,30 mm
Z (Stroke)	4 mm

Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3

Dane techniczne

Atrybut	Wartość
Size	85
Nipple family	N 041
Number of folds	0
Lateral force	210 N
Suction force (-600mbar)	198 N
Suction cup material	Natural Rubber NK
Volume	24,90 cm ³

Kontakt z firmą Schmalz

Schmalz Sp.z.o.o. | ul. Fabianowska 131/A1, 62-052 Komorniki, Poland | +48 61 628 67 70 | schmalz@schmalz.pl

Flat suction cup (round)

SHF 85 NK-45 N041

Część nr.:10.01.01.11773

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11773>

Curve radius (min) (convex)	176 mm
Weight	46 g
Product family	SHF

Akcesoria



SA-NIP N041 G1/4-AG DN440

Część nr.:10.01.01.11772

Thread G1: G1/4"-M

Fitting length: 4 mm

Material: Aluminum



SA-NIP N041 G1/4-IG DN440

Część nr.:10.01.01.11822

Thread G1: G1/4"-F

Fitting length: 15 mm

Material: Aluminum



SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07

Część nr.:10.07.01.00211

External diameter D: 15 mm

Length L: 0,8 mm

Material: Brass / Stainless steel

Kontakt z firmą Schmalz

Schmalz Sp.z.o.o. | ul. Fabianowska 131/A1, 62-052 Komorniki, Poland | +48 61 628 67 70 | schmalz@schmalz.pl

Flat suction cup (round)

SHF 85 NK-45 N041

Część nr...:10.01.01.11773

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11773>



TVN G1/4-AG 8.4 N041

Część nr...:10.05.10.00058

Thread G1: G1/4"-M

Spring stroke Z: 8,4 mm

Nipple: N 041