

Solenoid valve

EMVO 20 24V-DC 3/2 NC

Część nr...10.05.01.00050

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00050>

Strona główna > Technologia podciśnienia w automatyce > Komponenty podciśnieniowe > Technologia zaworowa > Zawory elektromagnetyczne > Solenoid Valves EMVO > EMVO 20 24V-DC 3/2 NC

Elektrozawór sterowany bezpośrednio



Nominal size: 20 mm

Voltage DC: 24V - DC


Function: 3/2-way valve

Control valve: Normally closed

Connecting thread: G3/4"-F

Power consumption DC: 40,8 W

Dane projektowe



Atrybut	Wartość
d	9 mm
D	80 mm
G1	G3/4"-F
G2	G3/4"-F
G3	G3/4"-F
H	100 mm
H1	187,50 mm
H3	10 mm
L	206 mm
L2	43 mm
X1	45 mm
Y1	80 mm

Dane techniczne

Atrybut	Wartość
Nominal size	20 mm
Control valve	Normally closed
Nominal flow rate	1200 l/min
Nominal flow rate	72 m³/h
Power consumption DC	40,80 W
Voltage DC	24V - DC

Kontakt z firmą Schmalz

Schmalz Sp.z.o.o. | ul. Fabianowska 131/A1, 62-052 Komorniki, Poland | +48 61 628 67 70 | schmalz@schmalz.pl

Solenoid valve


EMVO 20 24V-DC 3/2 NC

Część nr.:10.05.01.00050

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00050>

Weight	5,80 kg
Product family	EMVO

Akcesoria



FAS 80x39 G3/4-AG

Część nr.:10.05.01.00062

External diameter D: 80 mm

Length L: 39 mm

Thread G1: G3/4"-M