

Solenoid valve

EMVP 15 230V-AC 3/2 NO/NC

Część nr.: 10.05.02.00145

<https://www.schmalz.com/10.05.02.00145>

Strona główna > Technologia podciśnienia w automatyce > Komponenty podciśnieniowe > Technologia zaworowa > Zawory elektromagnetyczne > Solenoid Valves EMVP > EMVP 15 230V-AC 3/2 NO/NC

Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control



Nominal size: 15 mm

Voltage DC: 230V - AC

Function: 3/2-way valve

Control valve: Optional NO/NC


Connecting thread: G1/2"-F

Pressure range (operating pressure): bar

Nominal flow rate: 20 m³/h

Weight: 0,39 kg

Dane projektowe



Atrybut	Wartość
B	75 mm
B1	77,50 mm
B2	37,50 mm
d	6,50 mm
D	80 mm
G1	G1/2"-F
G2	G1/2"-F
G3	G1/2"-F
G4	G1/8"-F
H	166,30 mm
H1	173,80 mm
H2	22,50 mm
L	75 mm
L1	111,50 mm
X1	63 mm
Y1	32,50 mm

Dane techniczne

Atrybut	Wartość
Nominal size	15 mm
Nominal flow rate	20 m³/h

Kontakt z firmą Schmalz

Schmalz Sp.z.o.o. | ul. Fabianowska 131/A1, 62-052 Komorniki, Poland | +48 61 628 67 70 | schmalz@schmalz.pl

Solenoid valve

EMVP 15 230V-AC 3/2 NO/NC

Część nr...:10.05.02.00145

<https://www.schmalz.com/10.05.02.00145>

Control valve	Optional NO/NC
Nominal flow rate	333 l/min
Power consumption DC	5 W
Voltage DC	230V - AC
Closing time	90 ms
Weight	0,39 kg
Product family	EMVP

Akcesoria



FAS 80x33.8 G1/2-AG

Część nr...:10.05.01.00061

External diameter D: 80 mm

Length L: 33,8 mm

Thread G1: G1/2"-M