

## Robotlar-Set FXCB

ROB-SET FXCB KUKA O20

Parça no...:10.01.43.00065

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00065>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Alan Gripper Sistemleri ve Uç Eftörler > Alan kavrama sistemleri FXCB / FMCB > Taşıma Setleri FXCB > ROB-SET FXCB KUKA O20

### Aşağıdakiler için komple vakum sistemi hafif robotlara bağlanma




İçin: KUKA

Tip: iwa 7,14

Yapı şekli vakum anahtarı: PNP anahtarlama

Kontrol vanası: Normalde açık

### Tasarım Verileri



| Öznitelik | Değer     |
|-----------|-----------|
| B         | 130 mm    |
| B1        | 159 mm    |
| H         | 131,40 mm |
| H1        | 137,40 mm |
| H2        | 20 mm     |
| L         | 300 mm    |
| L1        | 331 mm    |
| L2        | 99 mm     |
| L3        | 102 mm    |
| dn        | 10 mm     |

### Teknik veri

| Öznitelik                   | Değer                     |
|-----------------------------|---------------------------|
| Ağırlık                     | 2 kg                      |
| Vakum debisi (maks.)        | 525,90 l/min              |
| Malzeme türü                | Sünger O, Yükseklik 20 mm |
| Vakum hücresi sayısı        | 45                        |
| Kaldırma kapasitesi (dikey) | 80 N                      |
| Maks. yük (yatay)           | 350 N                     |
| İçin                        | KUKA                      |
| Ürün ailesi                 | ROB-SET-FXCB              |

### İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 01 21 | 3  
schmalz@schmalz.com.tr

## Robotlar-Set FXCB

ROB-SET FXCB KUKA O20


Parça no...:10.01.43.00065

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00065>



The technical properties of the robot types may vary by region. The stated compatibility of the set is based on standard European models.

### Yedek parçalar



#### EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 NO/NC CAR

Parça no...:10.01.11.03420

Uzunluk L: 82,1 mm

Genişlik B: 53,7 mm

Yükseklik H: 10,8 mm



#### SD 97x34x20 FXCB

Parça no...:10.01.43.00005

Uzunluk L: 97 mm

Genişlik B: 34 mm

Yükseklik H: 20 mm



#### VSi V D M8-4

Parça no...:10.06.02.00577

Ölçüm aralığı: -1,0 ... 0,0 bar

Yapı şekli vakum anahtarı: ekran ile

Elektrik bağlantısı: Erkek bağlantı M8, 4 pol

Endikasyon: 2xLED

Koruma tipi IP: IP 65

### İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydinli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 320 01 21 | 3  
schmalz@schmalz.com.tr

## Robotlar-Set FXCB

ROB-SET FXCB KUKA O20

Parça no...:10.01.43.00065

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00065>



**DI-PL 300x130 3R18 LL-20x7 O20 KE**

Parça no...:10.01.11.03658

Uzunluk L: 300 mm

Genişlik B: 130 mm

Yükseklik H: 20 mm

İnşaat kullanımı: Vakumlu alan gripper sistemi

Düzenleme: 3R18

Ekle. fonksiyon: Bir tarafı yapışkan bant

### İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 330 01 21 | 3  
schmalz@schmalz.com.tr