

Robots-Set FXCB

ROB-SET FXCB FANUC O20

Parça no.:10.01.43.00149

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00149>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Alan Gripper Sistemleri ve Uç Efektörler > Alan kavrama sistemleri FXCB / FMCB > Taşıma Setleri FXCB > ROB-SET FXCB FANUC O20

Complete vacuum system for connecting to lightweight robots




İçin: FANUC

Tip: CRX

Yapı şekli vakum anahtarı: NPN anahtarlama

Kontrol vanası: Normalde açık

Tasarım Verileri



Öznitelik	Değer
B	130 mm
B1	159 mm
H	131,40 mm
H1	137,40 mm
H2	20 mm
L	300 mm
L1	331 mm
L2	99 mm
L3	102 mm
dn	10 mm

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Ağırlık	2 kg
Vakum debisi (maks.)	525,90 l/min
Malzeme türü	Foam O, Height 20 mm
Vakum hücresi sayısı	45
Kaldırma kapasitesi (dikey)	80 N
Maks. yük (yatay)	350 N
İçin	FANUC
Ürün ailesi	ROB-SET-FXCB

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 02 21 | 3
schmalz@schmalz.com.tr

Robots-Set FXCB

ROB-SET FXCB FANUC O20


Parça no...:10.01.43.00149

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00149>



The technical properties of the robot types may vary by region. The stated compatibility of the set is based on standard European models.

Yedek parçalar



EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 NO/NC CAR

Parça no...:10.01.11.03420

Uzunluk L: 82,1 mm

Genişlik B: 53,7 mm

Yükseklik H: 10,8 mm



SD 97x34x20 FXCB

Parça no...:10.01.43.00005

Uzunluk L: 97 mm

Genişlik B: 34 mm

Yükseklik H: 20 mm



VSi V D M8-4

Parça no...:10.06.02.00577

Ölçüm aralığı: -1,0 ... 0,0 bar

Yapı şekli vakum anahtarı: ekran ile

Elektrik bağlantısı: Erkek bağlantı M8, 4 pol

Endikasyon: 2xLED

Koruma tipi IP: IP 65

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydinli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 320 01 21 | 3
schmalz@schmalz.com.tr

Robots-Set FXCB

ROB-SET FXCB FANUC O20

Parça no...:10.01.43.00149

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00149>



DI-PL 300x130 3R18 LL-20x7 O20 KE

Parça no...:10.01.11.03658

Uzunluk L: 300 mm

Genişlik B: 130 mm

Yükseklik H: 20 mm

İnşaat kullanımı: Vakumlu alan gripper sistemi

Düzenleme: 3R18

Ekle. fonksiyon: Bir tarafı yapışkan bant

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydinli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 330 01 21 | 3
schmalz@schmalz.com.tr