

Alan Tutucu


FXP-S-SVK 838 5R18 O10010 F

Parça no...:10.01.38.00925

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00925>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Alan Gripper Sistemleri ve Uç Efektörler > Vakum Alan Gripper Sistemleri FXP/FMP > Alan kavrama sistemleri FXP > FXP-S-SVK 838 5R18 O10010 F

Vakum alan gripper sistemi entegre pnömatik vakum jeneratörlü ve bilyalı çek valfli



Uzunluk L: 838 mm

Genişlik B: 130 mm

Düzenleme: 5R18

Malzeme türü: Sünger O, Yükseklik 2x10 mm

Ekle. fonksiyon: Filtre

Ekle. fonksiyon: 1x kontrol vanası vakum/üfleme

Tasarım: Çok kademeli ejektör SEMP

Yapı şekli vakum anahtarı: PNP anahtarlama


Gerilim DC: 24V - DC

Hava tüketimi: 500 l/min

Ağırlık: 4,4 kg

Ürün ailesi: FXP

Tasarım Verileri



Öznitelik

Değer

B 130 mm

B3 21,60 mm

H 70 mm

H1 109 mm

H2 20 mm

H3 7,70 mm

H4 5,50 mm

H5 28 mm

L 838 mm

L2 798 mm

L3 154 mm

Y1 90 mm

Valf tipi SVK

Permissible dimensional tolerances for elastomer parts according to DIN ISO 3302-1 M3 Note: Two ejectors/silencer box covers are used for the 1,234 mm and 1,432 mm lengths. Type FXP requires compressed air hose 12/9 mm

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Düzenleme	5R18

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 01 21 | 13
schmalz@schmalz.com.tr

Alan Tutucu

FXP-S-SVK 838 5R18 O10O10 F


Parça no...:10.01.38.00925

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00925>

Malzeme türü	Sünger O, Yükseklik 2x10 mm
Hava tüketimi	500 l/min
Sızdırmazlık elemanı	Sızdırmazlık Süngeri
Ekle. fonksiyon	Filtre
Ekle. fonksiyon	Filtre
Ekle. fonksiyon	1x kontrol vanası vakum/üfleme
Ağırlık	4,40 kg
Ürün ailesi	FXP

Sound level: 74 dB(A) Max. degree of evacuation 55%

Aksesuarlar



FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

Parça no...:10.01.10.05701

Uzunluk L: 120 mm

Genişlik B: 85 mm

Yükseklik H: 10 mm

Malzeme: Çelik

İnşaat kullanımı: Vakumlu alan gripper sistemi



FLK G1/2-IG G1/2-AG

Parça no...:10.01.03.00175

Konu G1: G1/2"-F

Konu G2: G1/2"-M

Çalışma sıcaklığı: 0 ... 70 °C

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydinli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 320 01 21 | schmalz@schmalz.com.tr

Alan Tutucu

FXP-S-SVK 838 5R18 O10O10 F

Parça no...:10.01.38.00925

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00925>



FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no...:10.01.10.05697

Yay stroku Z: 25 mm

Şekil montaj elemanları: Ağır Hizmet Tipi 1 yaylı piston

İnşaat kullanımı: Montaj bölümü



FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no...:10.01.10.05695

Yay stroku Z: 25 mm

Şekil montaj elemanları: Ağır Hizmet Tipi 2 yaylı piston

İnşaat kullanımı: Montaj bölümü



FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no...:10.01.10.05687

Yay stroku Z: 50 mm

Şekil montaj elemanları: Ağır Hizmet Tipi 1 yaylı piston

İnşaat kullanımı: Montaj bölümü

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 330 01 21 | schmalz@schmalz.com.tr

Alan Tutucu

FXP-S-SVK 838 5R18 O10O10 F

Parça no...:10.01.38.00925

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00925>



FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no...:10.01.10.05168

Yay stroku Z: 50 mm

Şekil montaj elemanları: Ağır Hizmet Tipi 2 yaylı piston

İnşaat kullanımı: Montaj bölümü



FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no...:10.01.10.05698

Yay stroku Z: 75 mm

Şekil montaj elemanları: Ağır Hizmet Tipi 1 yaylı piston

İnşaat kullanımı: Montaj bölümü



FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no...:10.01.10.05696

Yay stroku Z: 75 mm

Şekil montaj elemanları: Ağır Hizmet Tipi 2 yaylı piston

İnşaat kullanımı: Montaj bölümü

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 340 01 21 | schmalz@schmalz.com.tr

Alan Tutucu

FXP-S-SVK 838 5R18 O10010 F

Parça no...:10.01.38.00925

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00925>



FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG


Parça no...:10.01.10.05810

Yay stroku Z: 25 mm

Şekil montaj elemanları: Ağır Hizmet Tipi 1 yaylı piston

İnşaat kullanımı: Montaj bölümü

Boyut: 90x90



FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no...:10.01.10.05806

Yay stroku Z: 25 mm

Şekil montaj elemanları: Ağır Hizmet Tipi 2 yaylı piston

İnşaat kullanımı: Montaj bölümü

Boyut: 90x90



FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no...:10.01.10.05809

Yay stroku Z: 50 mm

Şekil montaj elemanları: Ağır Hizmet Tipi 1 yaylı piston

İnşaat kullanımı: Montaj bölümü

Boyut: 90x90

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 390 01 21 | schmalz@schmalz.com.tr

Alan Tutucu

FXP-S-SVK 838 5R18 O10O10 F

Parça no...:10.01.38.00925

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00925>



FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no...:10.01.10.05805

Yay stroku Z: 50 mm

Şekil montaj elemanları: Ağır Hizmet Tipi 2 yaylı piston

İnşaat kullanımı: Montaj bölümü

Boyut: 90x90



FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no...:10.01.10.05808

Yay stroku Z: 75 mm

Şekil montaj elemanları: Ağır Hizmet Tipi 1 yaylı piston

İnşaat kullanımı: Montaj bölümü

Boyut: 90x90



FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no...:10.01.10.05803

Yay stroku Z: 75 mm

Şekil montaj elemanları: Ağır Hizmet Tipi 2 yaylı piston

İnşaat kullanımı: Montaj bölümü

Boyut: 90x90

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 380 01 21 | schmalz@schmalz.com.tr

Alan Tutucu

FXP-S-SVK 838 5R18 O10O10 F

Parça no...:10.01.38.00925

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00925>



MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP

Parça no...:10.01.21.00244

Uzunluk L: 120 mm

Genişlik B: 120 mm

Yükseklik H: 60 mm

Ağırlık: 1,1 kg

Ölçüm aralığı: bar

İnşaat kullanımı: Vakumlu alan gripper sistemi FXP-FMP



MOD-FLAN 176.6x118 FXP

Parça no...:10.01.38.01722

Uzunluk L: 176,6 mm

Genişlik B: 118 mm

Yükseklik H: 40 mm

İnşaat kullanımı: Vakumlu alan gripper sistemi FXP



VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FXP

Parça no...:10.01.38.02691

Uzunluk L: 84 mm

Genişlik B: 21 mm

Yükseklik H: 34,5 mm

İnşaat kullanımı: Vakumlu alan gripper sistemi FXP

ile: vakum anahtarı VSi

İletişim Schmalz


Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydinli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 370 01 21 | schmalz@schmalz.com.tr

Alan Tutucu

FXP-S-SVK 838 5R18 O10010 F

Parça no...:10.01.38.00925

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00925>



SET fuer-Sensor(FXP/FMP)

Parça no...:10.01.38.01194



SET FXC-FMC

Parça no...:10.01.21.01291

Uzunluk L: 119 mm

Genişlik B: 119 mm

Yükseklik H: 9,6 mm

Ölçüm aralığı: bar

İnşaat kullanımı: Vakumlu alan gripper sistemi FXC-FMC



SET FXP-FMP

Parça no...:10.01.21.02407

Uzunluk L: 232 mm

Genişlik B: 119 mm

Yükseklik H: 119 mm

Ölçüm aralığı: bar

İnşaat kullanımı: Vakumlu alan gripper sistemi FXP-FMP

Alan Tutucu

FXP-S-SVK 838 5R18 O10O10 F

Parça no...:10.01.38.00925

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00925>



SET FXP-FMP 4NUTSTEIN

Parça no...:10.01.21.00243

İçerir: 4 yuvalı somun

Ölçüm aralığı: bar

İnşaat kullanımı: Vakumlu alan gripper sistemi FXP-FMP



VAM 40 V U BAR

Parça no...:10.07.02.00046

Dış çap D: 40 mm

Ölçüm aralığı: -1,00 ... 0,00 bar



VSL 12-9 PU MI-TR

Parça no...:10.07.09.00037

Dış çap D: 12 mm

İç çap d: 9 mm

Uzunluk maks.: 50 m

Malzeme hortumu: PU

Bükme yarıçapı min.: 70 mm

Basınç aralığı (çalışma basıncı): -0,95 ... 10,00 bar

Çalışma sıcaklığı: -20 ... 90 °C

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 390 01 21 | schmalz@schmalz.com.tr

Alan Tutucu

FXP-S-SVK 838 5R18 O10O10 F

Parça no...:10.01.38.00925

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00925>



NUT-STEI 20x20 M8-IG 10

Parça no...:25.09.06.00012

Genişlik B: 20 mm

Yükseklik H: 4,9 mm

Malzeme: Çelik


Uzunluk L: 20 mm

Konu G1: M8-F

Şekil montaj elemanları: Adım ile

Yüzey: galvanizli

Ağırlık: 15,9 g



NUT-STEI 20x20 M6-IG 10

Parça no...:25.09.06.00036

Genişlik B: 20 mm

Yükseklik H: 5 mm

Malzeme: Çelik

Uzunluk L: 20 mm

Konu G1: M6-F

Şekil montaj elemanları: Adım ile

Yüzey: galvanised



ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP

Parça no...:26.07.03.00002

Uzunluk L: 1.450 mm

Genişlik B: 10 mm

Yükseklik H: 7 mm

Malzeme: Plastikler

Ölçüm aralığı: bar

İnşaat kullanımı: Vakumlu alan gripper sistemi FXP-FMP

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 0121
schmalz@schmalz.com.tr

Alan Tutucu

FXP-S-SVK 838 5R18 O10O10 F

Parça no...:10.01.38.00925

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00925>



ASK B-M12-5 5000 K-5P

Parça no...:21.04.05.00080

Elektrik bağlantısı: Fem bağlantı M12, 5 pol

Kablo uzunluğu: 5.000 mm

Malzeme hortumu: PUR kablo



FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC

Parça no...:10.01.21.00313

Uzunluk L: 120 mm

Genişlik B: 120 mm

Yükseklik H: 10 mm

Ölçüm aralığı: bar

İnşaat kullanımı: Vakumlu alan gripper sistemi FXC-FMC



FLK G1/2-IG G1/2-AG V

Parça no...:10.01.03.00207

Konu G1: G1/2"-F

Konu G2: G1/2"-M

Çalışma sıcaklığı: 0 ... 70 °C

Şekil montaj elemanları: Güçlendirilmiş

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydinli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, Istanbul, Turkey | +90 216 310 0121
schmalz@schmalz.com.tr

Alan Tutucu

FXP-S-SVK 838 5R18 O10O10 F

Parça no...:10.01.38.00925

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00925>



VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP

Parça no...:10.01.38.02485

Uzunluk L: 76,5 mm

Genişlik B: 19 mm

Ekle. fonksiyon: Vakum ve basınç şalteri VSi

Ölçüm aralığı: bar

Ekle. fonksiyon: Vakum ve basınç şalteri

İnşaat kullanımı: Vakumlu alan gripper sistemi FXP-FMP

Yedek parçalar



ERS FXP-S-SEMP-100 DECKEL

Parça no...:10.01.38.02192

Ölçüm aralığı: bar

Boyut: SEMP-100

İçerir: Kapak

İnşaat kullanımı: Vakumlu alan gripper sistemi FXP-S



MASK-FOL SVK 798 5R18 FXP-FMP

Parça no...:10.01.38.00522

Uzunluk L: 798 mm

Genişlik B: 109,8 mm

Yükseklik H: 0,4 mm

Ölçüm aralığı: bar

İnşaat kullanımı: Vakumlu alan gripper sistemi FXP-FMP

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydinli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 312 0121
schmalz@schmalz.com.tr

Alan Tutucu

FXP-S-SVK 838 5R18 O10010 F

Parça no...:10.01.38.00925

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00925>



SD 120x79x29 FXP

Parça no...:10.01.38.01607

Uzunluk L: 120 mm

Genişlik B: 79 mm

Yükseklik H: 29 mm

İnşaat kullanımı: Vakumlu alan gripper sistemi FXP



DI-PL 838-5R18 O10010 F FXP-FMP

Parça no...:10.01.38.00628

Uzunluk L: 838 mm

Genişlik B: 128 mm

Düzenleme: 5R18

Malzeme türü: Sünger O, Yükseklik 2x10 mm

Ekle. fonksiyon: Filtre

İnşaat kullanımı: Vakumlu alan gripper sistemi FXP-FMP