

Alan Tutucu


FMP-SW90 640 5R36 SPB2-20P G32

Parça no.:10.01.38.00485

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00485>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Alan Gripper Sistemleri ve Uç Efektörler > Vakum Alan Gripper Sistemleri FXP/FMP > Alan Tutucu Sistemleri FMP > FMP-SW90 640 5R36 SPB2-20P G32

Vakum alan gripper sistemi harici vakum jeneratörlü model, akış dirençleri ile



Uzunluk L: 640 mm

Genişlik B: 130 mm

Düzenleme: 5R36


inşaat şekli bağlantı parçaları: Düz

Dış çap D: 32 mm

Ağırlık: 3,5 kg

Ürün ailesi: FMP

Tasarım Verileri



Öznitelik

Değer

B 130 mm

B3 21,60 mm

D 32 mm

H 82,70 mm

H1 123,20 mm

H2 33 mm

H3 7,70 mm

H4 5,50 mm

H5 41 mm

L 640 mm

L2 600 mm

L3 90 mm

Y1 90 mm

Valf tipi SW

Not: İç çapı D boyutuna eşit olan vakum hortumu gereklidir. Bakınız Teknik Veriler -> Şekil

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Düzenleme	5R36
Vakum hücresi sayısı	82
250 mbar'da tutma kuvveti	210 N

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 01 21
schmalz@schmalz.com.tr

Alan Tutucu

FMP-SW90 640 5R36 SPB2-20P G32

Parça no...:10.01.38.00485

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00485>

Ağırlık	3,50 kg
Sızdırmazlık elemanı	Vantuzlar
Pu = -0,25 bar için tahliye oranı	450 l/min
Ürün ailesi	FMP

For compressed air with 5.5 bar input pressure At -0.25 bar and with the gripper fully covered by a workpiece typical for the application (wooden board with structured surface) The external vacuum generator used must supply at least the specified suction flow (at the vacuum connection piece of the FMP) at -0.25 bar but max. 135 % of the specified suction flow

Aksesuarlar



ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP

Parça no...:26.07.03.00002

Uzunluk L: 1.450 mm

Genişlik B: 10 mm

Yükseklik H: 7 mm

Malzeme: Plastikler

Ölçüm aralığı: bar

İnşaat kullanımı: Vakumlu alan gripper sistemi FXP-FMP



EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC

Parça no...:10.05.02.00151

Nominal boyut: 25 mm

Gerilim DC: 24V - DC

Fonksiyon: 3/2 yollu valf

Kontrol vanası: İsteğe bağlı NO/NC

Bağlantı ipliği: G1"-F

Basınç aralığı (çalışma basıncı): bar

Nominal akış hızı: 90 m³/h

Ağırlık: 0,52 kg

İletişim Schmalz


Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 320 01 21 | schmalz@schmalz.com.tr

Alan Tutucu

FMP-SW90 640 5R36 SPB2-20P G32

Parça no...:10.01.38.00485

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00485>



FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

Parça no...:10.01.10.05701

Uzunluk L: 120 mm

Genişlik B: 85 mm

Yükseklik H: 10 mm

Malzeme: Çelik

İnşaat kullanımı: Vakumlu alan gripper sistemi



FLK G1/2-IG G1/2-AG

Parça no...:10.01.03.00175

Konu G1: G1/2"-F

Konu G2: G1/2"-M

Çalışma sıcaklığı: 0 ... 70 °C



FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no...:10.01.10.05697

Yay stroku Z: 25 mm

Şekil montaj elemanları: Ağır Hizmet Tipi 1 yaylı piston

İnşaat kullanımı: Montaj bölümü

Alan Tutucu

FMP-SW90 640 5R36 SPB2-20P G32

Parça no...:10.01.38.00485

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00485>



FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no...:10.01.10.05695

Yay stroku Z: 25 mm

Şekil montaj elemanları: Ağır Hizmet Tipi 2 yaylı piston

İnşaat kullanımı: Montaj bölümü



FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no...:10.01.10.05687

Yay stroku Z: 50 mm

Şekil montaj elemanları: Ağır Hizmet Tipi 1 yaylı piston

İnşaat kullanımı: Montaj bölümü



FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no...:10.01.10.05168

Yay stroku Z: 50 mm

Şekil montaj elemanları: Ağır Hizmet Tipi 2 yaylı piston

İnşaat kullanımı: Montaj bölümü

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydinli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 340 01 21 | schmalz@schmalz.com.tr

Alan Tutucu

FMP-SW90 640 5R36 SPB2-20P G32

Parça no...:10.01.38.00485

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00485>



FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no...:10.01.10.05698

Yay stroku Z: 75 mm

Şekil montaj elemanları: Ağır Hizmet Tipi 1 yaylı piston

İnşaat kullanımı: Montaj bölümü



FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no...:10.01.10.05696

Yay stroku Z: 75 mm

Şekil montaj elemanları: Ağır Hizmet Tipi 2 yaylı piston

İnşaat kullanımı: Montaj bölümü



FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no...:10.01.10.05810

Yay stroku Z: 25 mm

Şekil montaj elemanları: Ağır Hizmet Tipi 1 yaylı piston

İnşaat kullanımı: Montaj bölümü

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 390 01 21 | schmalz@schmalz.com.tr

Alan Tutucu

FMP-SW90 640 5R36 SPB2-20P G32

Parça no...:10.01.38.00485

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00485>



FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no...:10.01.10.05806

Yay stroku Z: 25 mm

Şekil montaj elemanları: Ağır Hizmet Tipi 2 yaylı piston

İnşaat kullanımı: Montaj bölümü



FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no...:10.01.10.05809

Yay stroku Z: 50 mm

Şekil montaj elemanları: Ağır Hizmet Tipi 1 yaylı piston

İnşaat kullanımı: Montaj bölümü



FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no...:10.01.10.05805

Yay stroku Z: 50 mm

Şekil montaj elemanları: Ağır Hizmet Tipi 2 yaylı piston

İnşaat kullanımı: Montaj bölümü

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydinli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 380 01 21 | schmalz@schmalz.com.tr

Alan Tutucu

FMP-SW90 640 5R36 SPB2-20P G32

Parça no...:10.01.38.00485

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00485>



FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no...:10.01.10.05808

Yay stroku Z: 75 mm

Şekil montaj elemanları: Ağır Hizmet Tipi 1 yaylı piston

İnşaat kullanımı: Montaj bölümü



FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no...:10.01.10.05803

Yay stroku Z: 75 mm

Şekil montaj elemanları: Ağır Hizmet Tipi 2 yaylı piston

İnşaat kullanımı: Montaj bölümü



MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP

Parça no...:10.01.21.00244

Uzunluk L: 120 mm

Genişlik B: 120 mm

Yükseklik H: 60 mm

Ağırlık: 1,1 kg

Ölçüm aralığı: bar

İnşaat kullanımı: Vakumlu alan gripper sistemi FXP-FMP

İletişim Schmalz


Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 370 01 21 | schmalz@schmalz.com.tr

Alan Tutucu

FMP-SW90 640 5R36 SPB2-20P G32

Parça no...:10.01.38.00485

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00485>



SET fuer-Sensor(FXP/FMP)

Parça no...:10.01.38.01194



SET FXC-FMC

Parça no...:10.01.21.01291

Uzunluk L: 119 mm

Genişlik B: 119 mm

Yükseklik H: 9,6 mm

Ölçüm aralığı: bar

İnşaat kullanımı: Vakumlu alan gripper sistemi FXC-FMC



SET FXP-FMP

Parça no...:10.01.21.02407

Uzunluk L: 232 mm

Genişlik B: 119 mm

Yükseklik H: 119 mm

Ölçüm aralığı: bar

İnşaat kullanımı: Vakumlu alan gripper sistemi FXP-FMP

Alan Tutucu

FMP-SW90 640 5R36 SPB2-20P G32

Parça no.:10.01.38.00485

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00485>



SET FXP-FMP 4NUTSTEIN

Parça no.:10.01.21.00243

İçerir: 4 yuvalı somun

Ölçüm aralığı: bar

İnşaat kullanımı: Vakumlu alan gripper sistemi FXP-FMP



STF G1-1/4-IG N

Parça no.:10.01.25.07008

Yükseklik H: 116 mm

Dış çap D: 136 mm

Ölçüm aralığı: bar

Ağırlık: 1 kg

Bağlantı: G1-1/4"-F



VAM 40 V U BAR

Parça no.:10.07.02.00046

Dış çap D: 40 mm

Ölçüm aralığı: -1,00 ... 0,00 bar

Alan Tutucu

FMP-SW90 640 5R36 SPB2-20P G32

Parça no...:10.01.38.00485

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00485>



VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC

Parça no...:10.01.21.02405

İnşaat kullanımı: Vakumlu alan gripper sistemi FXP-FMP

Bağlantı: Hortum 8/6

Kontrol vanası: Normalde kapalı



VSL 42-32 PU-DS-AS TR

Parça no...:10.07.09.00036

Dış çap D: 42 mm

İç çap d: 32 mm


Uzunluk maks.: 20 m

Malzeme hortumu: PU, tel spiral, antistatik

Bükme yarıçapı min.: 25 mm

Basınç aralığı (çalışma basıncı): -1,00 ... 3,77 bar

Çalışma sıcaklığı: -40 ... 90 °C



VS-MONT 50x15.8x25 VS

Parça no...:10.06.02.00343

Uzunluk L: 50 mm

Genişlik B: 15,8 mm

Yükseklik H: 25 mm

Ölçüm aralığı: bar

İnşaat kullanımı: Vakum anahtarı

Alan Tutucu

FMP-SW90 640 5R36 SPB2-20P G32

Parça no...:10.01.38.00485

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00485>



VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP

Parça no...:10.01.38.02485

Uzunluk L: 76,5 mm

Genişlik B: 19 mm

Ekle. fonksiyon: Vakum ve basınç şalteri VSi

Ölçüm aralığı: bar

Ekle. fonksiyon: Vakum ve basınç şalteri

İnşaat kullanımı: Vakumlu alan gripper sistemi FXP-FMP



VTR-SL 3x RST60 2xD32

Parça no...:10.01.43.00013

Uzunluk L: 439 mm

Genişlik B: 100 mm

Yükseklik H: 127,5 mm

Yedek parçalar



MASK-FOL SW90 600 5R36 FXP-FMP

Parça no...:10.01.38.00531

Uzunluk L: 600 mm

Genişlik B: 109,8 mm

Yükseklik H: 0,4 mm

Ölçüm aralığı: bar

Nozul çapı: 0,9 mm

İnşaat kullanımı: Vakumlu alan gripper sistemi FXP-FMP

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 0121
schmalz@schmalz.com.tr

Alan Tutucu

FMP-SW90 640 5R36 SPB2-20P G32

Parça no...:10.01.38.00485

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00485>



SPB2 20 SI-40 P

Parça no...:10.01.06.03125

Boyut: 20

Vantuz malzemesi: Silikon SI

Malzeme sertliği [Shore A]: 40 Shore A

Kat sayısı: 2,5

Şekil: Push In

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 312 0121
schmalz@schmalz.com.tr