

Yüzeysel vakumlu kavrayıcı


FMP-S-SVK 1234 3R54 SPB2-40-P G60

Parça no...:10.01.38.03471

<https://www.schmalz.com/10.01.38.03471>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Alan Gripper Sistemleri ve Uç Eftörler > Vakum Alan Gripper Sistemleri FXP/FMP > Alan Tutucu Sistemleri FMP > FMP-S-SVK 1234 3R54 SPB2-40-P G60

Vakum alan gripper sistemi harici vakum jeneratörlü model, bilyalı çek valfler ile



Uzunluk L: 1.234 mm

Genişlik B: 130 mm

Düzenleme: 3R54

inşaat şekli bağlantı parçaları: Düz

Dış çap D: 60 mm


Ekle. fonksiyon: 1x kontrol vanası vakum/üfleme

Maks. hava tüketimi üfleme: 800 l/min

Ağırlık: 7 kg

Ürün ailesi: FMP

Tasarım Verileri



Öznitelik

Değer

B	130 mm
B3	21,60 mm
D	60 mm
H	104,80 mm
H1	150,40 mm
H2	55 mm
H3	7,70 mm
H4	5,50 mm
H5	46 mm
L	1234 mm
L2	1194 mm
L3	77 mm
Y1	90 mm
Valf tipi	SVK

Not: İç çapı D boyutuna eşit olan vakum hortumu gereklidir. Bakınız Teknik Veriler -> Şekil

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Düzenleme	3R54
Vakum hücresi sayısı	66
250 mbar'da tutma kuvveti	720 N

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 02 21
schmalz@schmalz.com.tr

Yüzeysel vakumlu kavrayıcı

FMP-S-SVK 1234 3R54 SPB2-40-P G60

Parça no.:10.01.38.03471

<https://www.schmalz.com/10.01.38.03471>

Elektrik bağlantısı	Male connect M12, 4 pol
Ekle. fonksiyon	1x kontrol vanası vakum/üfleme
Ağırlık	7 kg
Sızdırmazlık elemanı	Vantuzlar
Pu = -0,25 bar için tahliye oranı	900 l/min
Ürün ailesi	FMP

For compressed air with 5.5 bar input pressure At -0.25 bar and with the gripper fully covered by a workpiece typical for the application (wooden board with structured surface) The external vacuum generator used must supply at least the specified suction flow (at the vacuum connection piece of the FMP) at -0.25 bar but max. 135 % of the specified suction flow

Aksesuarlar



ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP

Parça no.:26.07.03.00002

Uzunluk L: 1.450 mm

Genişlik B: 10 mm

Yükseklik H: 7 mm

Malzeme: Plastikler

Ölçüm aralığı: bar

İnşaat kullanımı: Vakumlu alan gripper sistemi FXP-FMP



FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

Parça no.:10.01.10.05701

Uzunluk L: 120 mm

Genişlik B: 85 mm

Yükseklik H: 10 mm

Malzeme: Çelik

İnşaat kullanımı: Vakumlu alan gripper sistemi

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 320 02 21 | schmalz@schmalz.com.tr

Yüzeysel vakumlu kavrayıcı

FMP-S-SVK 1234 3R54 SPB2-40-P G60

Parça no...:10.01.38.03471

<https://www.schmalz.com/10.01.38.03471>



FLK G1/2-IG G1/2-AG

Parça no...:10.01.03.00175

Konu G1: G1/2"-F

Konu G2: G1/2"-M

Çalışma sıcaklığı: 0 ... 70 °C



FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no...:10.01.10.05697

Yay stroku Z: 25 mm

Şekil montaj elemanları: Ağır Hizmet Tipi 1 yaylı piston

İnşaat kullanımı: Montaj bölümü



FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no...:10.01.10.05695

Yay stroku Z: 25 mm

Şekil montaj elemanları: Ağır Hizmet Tipi 2 yaylı piston

İnşaat kullanımı: Montaj bölümü

Yüzeysel vakumlu kavrayıcı

FMP-S-SVK 1234 3R54 SPB2-40-P G60

Parça no...:10.01.38.03471

<https://www.schmalz.com/10.01.38.03471>



FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no...:10.01.10.05687

Yay stroku Z: 50 mm

Şekil montaj elemanları: Ağır Hizmet Tipi 1 yaylı piston

İnşaat kullanımı: Montaj bölümü



FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no...:10.01.10.05168

Yay stroku Z: 50 mm

Şekil montaj elemanları: Ağır Hizmet Tipi 2 yaylı piston

İnşaat kullanımı: Montaj bölümü



FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no...:10.01.10.05698

Yay stroku Z: 75 mm

Şekil montaj elemanları: Ağır Hizmet Tipi 1 yaylı piston

İnşaat kullanımı: Montaj bölümü

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 340 01 21 | schmalz@schmalz.com.tr

Yüzeysel vakumlu kavrayıcı

FMP-S-SVK 1234 3R54 SPB2-40-P G60

Parça no...:10.01.38.03471

<https://www.schmalz.com/10.01.38.03471>



FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no...:10.01.10.05696

Yay stroku Z: 75 mm

Şekil montaj elemanları: Ağır Hizmet Tipi 2 yaylı piston

İnşaat kullanımı: Montaj bölümü



FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no...:10.01.10.05810

Yay stroku Z: 25 mm

Şekil montaj elemanları: Ağır Hizmet Tipi 1 yaylı piston

İnşaat kullanımı: Montaj bölümü



FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no...:10.01.10.05806

Yay stroku Z: 25 mm

Şekil montaj elemanları: Ağır Hizmet Tipi 2 yaylı piston

İnşaat kullanımı: Montaj bölümü

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 390 01 21 | schmalz@schmalz.com.tr

Yüzeysel vakumlu kavrayıcı

FMP-S-SVK 1234 3R54 SPB2-40-P G60

Parça no...:10.01.38.03471

<https://www.schmalz.com/10.01.38.03471>



FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no...:10.01.10.05809

Yay stroku Z: 50 mm

Şekil montaj elemanları: Ağır Hizmet Tipi 1 yaylı piston

İnşaat kullanımı: Montaj bölümü



FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no...:10.01.10.05805

Yay stroku Z: 50 mm

Şekil montaj elemanları: Ağır Hizmet Tipi 2 yaylı piston

İnşaat kullanımı: Montaj bölümü



FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no...:10.01.10.05808

Yay stroku Z: 75 mm

Şekil montaj elemanları: Ağır Hizmet Tipi 1 yaylı piston

İnşaat kullanımı: Montaj bölümü

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydinli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 380 01 21 | schmalz@schmalz.com.tr

Yüzeysel vakumlu kavrayıcı

FMP-S-SVK 1234 3R54 SPB2-40-P G60

Parça no...:10.01.38.03471

<https://www.schmalz.com/10.01.38.03471>




FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no...:10.01.10.05803

Yay stroku Z: 75 mm

Şekil montaj elemanları: Ağır Hizmet Tipi 2 yaylı piston

İnşaat kullanımı: Montaj bölümü



MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP

Parça no...:10.01.21.00244

Uzunluk L: 120 mm


Genişlik B: 120 mm

Yükseklik H: 60 mm

Ağırlık: 1,1 kg

Ölçüm aralığı: bar

İnşaat kullanımı: Vakumlu alan gripper sistemi FXP-FMP



SET fuer-Sensor(FXP/FMP)

Parça no...:10.01.38.01194

Yüzeysel vakumlu kavrayıcı

FMP-S-SVK 1234 3R54 SPB2-40-P G60

Parça no...:10.01.38.03471

<https://www.schmalz.com/10.01.38.03471>



SET FXC-FMC

Parça no...:10.01.21.01291

Uzunluk L: 119 mm

Genişlik B: 119 mm

Yükseklik H: 9,6 mm

Ölçüm aralığı: bar

İnşaat kullanımı: Vakumlu alan gripper sistemi FXC-FMC



SET FXP-FMP

Parça no...:10.01.21.02407

Uzunluk L: 232 mm

Genişlik B: 119 mm

Yükseklik H: 119 mm

Ölçüm aralığı: bar

İnşaat kullanımı: Vakumlu alan gripper sistemi FXP-FMP



SET FXP-FMP 4NUTSTEIN

Parça no...:10.01.21.00243

içerir: 4 yuvalı somun

Ölçüm aralığı: bar

İnşaat kullanımı: Vakumlu alan gripper sistemi FXP-FMP

Yüzeysel vakumlu kavrayıcı

FMP-S-SVK 1234 3R54 SPB2-40-P G60

Parça no...:10.01.38.03471

<https://www.schmalz.com/10.01.38.03471>



STF 60 P 4.5 SSD

Parça no...:10.07.01.00259

Bağlantı: Ø60mm

Şekil: Piclon muhafaza

Nominal akış hızı: 270 m³/h

Filtre gözenek boyutu: 3 µm

Ek fonksiyon: Hortum kelepçeleri SSD



VAM 40 V U BAR

Parça no...:10.07.02.00046

Dış çap D: 40 mm

Ölçüm aralığı: -1,00 ... 0,00 bar



VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC

Parça no...:10.01.21.02405

İnşaat kullanımı: Vakumlu alan gripper sistemi FXP-FMP

Bağlantı: Hortum 8/6

Kontrol vanası: Normalde kapalı

Yüzeysel vakumlu kavrayıcı

FMP-S-SVK 1234 3R54 SPB2-40-P G60

Parça no...:10.01.38.03471

<https://www.schmalz.com/10.01.38.03471>



VSL 71-60 PU-DS-AS TR

Parça no...:10.07.09.00034

Dış çap D: 71 mm

İç çap d: 60 mm


Uzunluk maks.: 20 m

Malzeme hortumu: PU, tel spiral, antistatik

Bükme yarıçapı min.: 40 mm

Basınç aralığı (çalışma basıncı): -0,69 ... 2,09 bar

Çalışma sıcaklığı: -40 ... 90 °C



VS-MONT 50x15.8x25 VS

Parça no...:10.06.02.00343

Uzunluk L: 50 mm

Genişlik B: 15,8 mm

Yükseklik H: 25 mm

Ölçüm aralığı: bar

İnşaat kullanımı: Vakum anahtarı



VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP

Parça no...:10.01.38.02485

Uzunluk L: 76,5 mm

Genişlik B: 19 mm

Ekle. fonksiyon: Vakum ve basınç şalteri VSi

Ölçüm aralığı: bar

Ekle. fonksiyon: Vakum ve basınç şalteri

İnşaat kullanımı: Vakumlu alan gripper sistemi FXP-FMP

Yüzeysel vakumlu kavrayıcı

FMP-S-SVK 1234 3R54 SPB2-40-P G60

Parça no...:10.01.38.03471

<https://www.schmalz.com/10.01.38.03471>



VTR-SL 3x RST60

Parça no...:10.01.10.02779

Uzunluk L: 439 mm

Genişlik B: 100 mm

Yükseklik H: 156 mm

Bağlantı: Tube end Ø60



ASK B-M12-5 5000 K-5P

Parça no...:21.04.05.00080

Elektrik bağlantısı: Fem bağlantı M12, 5 pol

Kablo uzunluğu: 5.000 mm

Malzeme hortumu: PUR kablo



VSL 8-6 PU MI-TR

Parça no...:10.07.09.00003

Dış çap D: 8 mm

İç çap d: 6 mm

Uzunluk maks.: 500 m

Malzeme hortumu: PU

Bükme yarıçapı min.: 45 mm

Basınç aralığı (çalışma basıncı): -0,95 ... 10,00 bar

Çalışma sıcaklığı: -35 ... 60 °C

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 0121
schmalz@schmalz.com.tr

Yüzeysel vakumlu kavrayıcı

FMP-S-SVK 1234 3R54 SPB2-40-P G60

Parça no...:10.01.38.03471

<https://www.schmalz.com/10.01.38.03471>



FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC

Parça no...:10.01.21.00313

Uzunluk L: 120 mm

Genişlik B: 120 mm

Yükseklik H: 10 mm

Ölçüm aralığı: bar

İnşaat kullanımı: Vakumlu alan gripper sistemi FXC-FMC



FLK G1/2-IG G1/2-AG V

Parça no...:10.01.03.00207

Konu G1: G1/2"-F

Konu G2: G1/2"-M

Çalışma sıcaklığı: 0 ... 70 °C

Şekil montaj elemanları: Güçlendirilmiş

Yedek parçalar



VENT-BGR FMP-S-50

Parça no...:10.01.38.03682

İnşaat kullanımı: Vakumlu alan gripper sistemi FMP-S

içerir: Pnömatik yol valfi

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydinli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 312 0121
schmalz@schmalz.com.tr

Yüzeysel vakumlu kavrayıcı

FMP-S-SVK 1234 3R54 SPB2-40-P G60

Parça no...:10.01.38.03471

<https://www.schmalz.com/10.01.38.03471>



MASK-FOL SVK 1194 3R54 FXP-FMP

Parça no...:10.01.38.00499

Uzunluk L: 1.194 mm

Genişlik B: 109,8 mm

Yükseklik H: 0,4 mm

Düzenleme vakum hücreleri: 3 sıra, 54 mm

Ölçüm aralığı: bar

İnşaat kullanımı: Vakumlu alan gripper sistemi FXP-FMP



SPB2 40 SI-55 P

Parça no...:10.01.06.03126

Boyut: 40

Vantuz malzemesi: Silikon SI

Malzeme sertliği [Shore A]: 55 Shore A

Kat sayısı: 2,5

Şekil: Push In