

Körüklü vantuz (yuvarlak)

SPB4 40 SI-55 G1/4-AG

Parça no...:10.01.06.03526

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03526>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Alan Gripper Sistemleri ve Uç Efektörler > Vakum Ve Effectors VEE > Vakum Uç Efektörleri için Vantuzlar > SPB4 40 SI-55 G1/4-AG

Körüklü vantuz (yuvarlak)



Boyut: 40


Vantuz malzemesi: Silikon SI

Malzeme sertliği [Shore A]: 55 Shore A

Konu G1: G1/4"-M

Kat sayısı: 4,5

Tasarım Verileri



Öznitelik

Değer

d2	23 mm
dn	8 mm
Dmax(S)	41,50 mm
Ds	40,50 mm
G1	G1/4"-M
H	73,10 mm
LG1	10 mm
SW1	27 mm
Z (Strok)	27 mm

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Tutma kuvveti (-600mbar)	25 N
Çekme kuvveti	39 N
Cilt	35,74 cm ³
Hortum çapı (rec.) d	12 mm
Kat sayısı	4,50
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55 Shore A
Boyut	40

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 02 21 | 3
schmalz@schmalz.com.tr

Körüklü vantuz (yuvarlak)

SPB4 40 SI-55 G1/4-AG

Parça no...:10.01.06.03526

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03526>

Ağırlık	40,70 g
Ürün ailesi	SPB4

Aksesuarlar



SIEB 19.5x1 MS-A2 103


Parça no...:10.07.01.00321

Dış çap D: 19,5 mm

Uzunluk L: 1 mm

Malzeme: Pirinç / Paslanmaz çelik

Filtre gözenek boyutu: 103 µm



SSB 20-32 ST-VZ

Parça no...:10.07.10.00003

Sıkıştırma aralığı: 20,0 ... 32,0 mm

Malzeme: Çelik

Yüzey: galvanizli



SPI 32 PE SPB4-40

Parça no...:10.01.06.02856

Boyut: 32

Malzeme: Polietilen

Kullanım: SPB4-40

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 320 01 21 | 3
schmalz@schmalz.com.tr

Körüklü vantuz (yuvarlak)

SPB4 40 SI-55 G1/4-AG

Parça no...:10.01.06.03526

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03526>



SPSE 40

Parça no...:10.01.06.02954

Boyut: 40

Yedek parçalar



SC 090 G1/4-AG

Parça no...:10.01.06.02793

Bağlantı geometrisi: 090

Vakum bağlantısı: G1/4"-M

Uzunluk L1: 33,5 mm

Montaj uzunluğu: 7,5 mm

Nominal çap dn: 8 mm



SPB4 40 SI-55 SC090

Parça no...:10.01.06.02590

Boyut: 40

Vantuz malzemesi: Silikon SI

Malzeme sertliği [Shore A]: 55 Shore A

Kat sayısı: 4,5

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 330 01 21 | 3
schmalz@schmalz.com.tr