

Süspansiyon, esnek

FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no...:10.01.10.05696

<https://www.schmalz.com/10.01.10.05696>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Bağlantı Elemanları > Sert / Esnek Yaylı Bağlantı Seti > Süspansiyon
Esnek FST-FLEX > FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Çift yönlü sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı piston, heavy-duty




Yay stroku Z: 75 mm

Şekil montaj elemanları: Ağır Hizmet Tipi 2 yaylı piston

İnşaat kullanımı: Montaj bölümü

Tasarım Verileri



Öznitelik	Değer
B	150 mm
G1	G3/8"-F
G2	G1/2"-M
G3	G1/2"-M
H	238,60 mm
H1	200 mm
H2	20 mm
H3	10 mm
H4	20 mm
L	40,50 mm
L3	5,60 mm
L4	11,10 mm
LG1	14,50 mm
LG2	10,50 mm
LG3	14 mm
Z (Strok)	75 mm

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Ağırlık	2900 g
Yay oranı	1,07 N/mm

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 01 21 | 4
schmalz@schmalz.com.tr

Süspansiyon, esnek

FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no...:10.01.10.05696


<https://www.schmalz.com/10.01.10.05696>



Ürün ailesi

FST-FLEX

Aksesuarlar



FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

Parça no...:10.01.10.05701


Uzunluk L: 120 mm

Genişlik B: 85 mm

Yükseklik H: 10 mm

Malzeme: Çelik

İnşaat kullanımı: Vakumlu alan gripper sistemi



FLAN-PL 160x120x10 FMHD

Parça no...:10.01.10.08805

Uzunluk L: 160 mm

Genişlik B: 120 mm

Yükseklik H: 10 mm

İnşaat kullanımı: Vakumlu alan gripper sistemi FMHD



FLAN-PL 200x100x10 ST SBX

Parça no...:10.01.11.02823

Uzunluk L: 200 mm

Genişlik B: 100 mm

Yükseklik H: 10 mm

Malzeme: Çelik

İnşaat kullanımı: Geniş alanlı vakumlu gripper

İletişim Schmalz


Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydinli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 320 01 21 | 4
schmalz@schmalz.com.tr

Süspansiyon, esnek

FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no...:10.01.10.05696

<https://www.schmalz.com/10.01.10.05696>



FLAN-PL 260x90x10 FLGR


Parça no...:10.01.10.05704

Uzunluk L: 260 mm

Genişlik B: 90 mm

Yükseklik H: 10 mm

İnşaat kullanımı: Vakumlu alan gripper sistemi



FLAN-PL 400x90x10 ST SBX

Parça no...:10.01.10.05702

Uzunluk L: 400 mm

Genişlik B: 90 mm

Yükseklik H: 10 mm

Malzeme: Çelik

İnşaat kullanımı: Geniş alanlı vakumlu gripper



FLK G1/2-IG G1/2-AG

Parça no...:10.01.03.00175

Konu G1: G1/2"-F

Konu G2: G1/2"-M

Çalışma sıcaklığı: 0 ... 70 °C

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 330 01 21 | 4
schmalz@schmalz.com.tr

Süspansiyon, esnek

FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no...:10.01.10.05696

<https://www.schmalz.com/10.01.10.05696>



FLK G1/2-IG G1/2-AG V

Parça no...:10.01.03.00207

Konu G1: G1/2"-F

Konu G2: G1/2"-M

Çalışma sıcaklığı: 0 ... 70 °C

Şekil montaj elemanları: Güçlendirilmiş