

Tutucu takım vantuz

HT-SG A3 I 10 46 RA AB VS

Parça no...:10.07.06.00531

<https://www.schmalz.com/10.07.06.00531>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Bağlantı Elemanları > Tooling Sistemler için HT Tutucular > Vantuzlar için Tutucular HT-SG I > HT-SG A3 I 10 46 RA AB VS

Vantuz için tutucu



Bağlantı 1: Bilyalı kafa 28,5 mm

Şekil: entegre nozul


Vantuz bağlantısı: Dikdörtgen adaptör

Vakum bağlantısı: G1/8"-F

Bağlantı: Dikdörtgen adaptör

Ekle. fonksiyon: Aktif üfleme

Tasarım Verileri



Öznitelik	Değer
B	46 mm
B1	86,90 mm
B2	31 mm
B3	32 mm
D	28,50 mm
G3	G1/8"-F
G4	G1/8"-F
H	24,50 mm
H1	46 mm
H2	4,80 mm
L	45,50 mm
L1	88,60 mm
L2	67 mm
L3	13 mm

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Ağırlık	245,20 g
Ürün ailesi	HT-SG-I

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 02 21
schmalz@schmalz.com.tr

Tutucu takım vantuz

HT-SG A3 I 10 46 RA AB VS

Parça no...:10.07.06.00531

<https://www.schmalz.com/10.07.06.00531>

Aksesuarlar



STV-GE G1/8-AG 6

Parça no...:10.08.02.00204

Konu G1: G1/8"-M

Hortum çapı: 6 mm

Malzeme: Pirinç

Çalışma sıcaklığı: -20 ... 80 °C

Dış çap D: 11,4 mm

Uzunluk L: 16,4 mm



STV-W G1/8-AG 6

Parça no...:10.08.02.00288

Konu G1: G1/8"-M

Hortum çapı: 6 mm

Malzeme: Plastikler

Çalışma sıcaklığı: °C

Uzunluk L: 20,8 mm