

Yaylı piston

FSTIm M5-IG 6/4 A 20 IN

Parça no.:10.01.02.01344

<https://www.schmalz.com/10.01.02.01344>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Bağlantı Elemanları > Yaylı Bağlantılar > Yaylı Pistonlar FSTIm > FSTIm M5-IG 6/4 A 20 IN

Dahili sönümlenme yaylı ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı



Vantuz bağlantısı: M5-F


Vakum bağlantısı: Hortum 6/4

Şekil: Eksenel vakum kılavuzu

Yay stroku Z: 20 mm

Şekil montaj elemanları: (elektriksel olarak) yalıtkan

Tasarım Verileri



Öznitelik Değer

dn	2 mm
G2	M5-F
G3	M10x1-M
H	79,70 mm
H2	29 mm
LG2	4,50 mm
LG3	41 mm
SW1	14 mm
SW2	8 mm
Z (Strok)	20 mm

Öneri: Hizmet ömrünü uzatmak için sürekli çalışma sırasında maksimum piston stroku Z'den kaçının Hortum kılavuzunda bozulma olmadığından emin olun

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Şekil montaj elemanları	(elektriksel olarak) yalıtkan
Yay oranı	0,05 N/mm
Yay ön gerilimi	0,50 N
Yay kuvveti, merkez	1,02 N
Dikey yük	15 N
Yatay yük	10 N

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 02 21 | 3
schmalz@schmalz.com.tr

Yaylı piston

FSTIm M5-IG 6/4 A 20 IN


Parça no...:10.01.02.01344

<https://www.schmalz.com/10.01.02.01344>

Ağırlık	21 g
Çalışma sıcaklığı	0 ... 80 °C
Ürün ailesi	FSTIm

Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal load: The specification of the horizontal load refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position.

Aksesuarlar



VSL 6-4 PU BL SO

Parça no...:10.07.09.00141



HTR-STA 47 1N D10/16 FL

Parça no...:10.08.03.00085

Uzunluk L: 47 mm

Bağlantı 1: 1 kayar blok

Vantuz bağlantısı, yaylı piston: Kontur D10 ve D16


Şekil: düz

Yaylı piston

FSTIm M5-IG 6/4 A 20 IN

Parça no...:10.01.02.01344

<https://www.schmalz.com/10.01.02.01344>



HTR-ST5 30x30 D10/16 WI

Parça no...:10.08.03.00088

Bağlantı 1: 30x30

Vantuz bağlantısı, yaylı piston: Kontur D10 ve D16

Şekil: açılı



HTR-ST5 40x40 D10/16 WI

Parça no...:10.08.03.00089

Bağlantı 1: 40x40

Vantuz bağlantısı, yaylı piston: Kontur D10 ve D16

Şekil: açılı