

Hortum manşonu

ST G3/4-AG 25 MS-V

Parça no.:10.08.03.00166

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00166>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Filtreler ve Bağlantılar > Hortumlar ve Bağlantılar > Bağlantılar için Aksesuarlar > ST G3/4-AG 25 MS-V

Hortum manşonu



Konu G1: G3/4"-M

Hortum çapı (rec.) d: 25 mm


Malzeme: Pirinç

Yüzey: nikel kaplama

Uzunluk L: 8,5 mm

Nominal çap dn: 18,5 mm

Tasarım Verileri



Öznitelik

Değer

dn	18,50 mm
D	25 mm
G1	G3/4"-M
L	8,50 mm
L1	60 mm
LG1	16 mm
SW1	32 mm

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Malzeme	Pirinç
Ağırlık	146,90 g

Aksesuarlar

İletişim Schmalz


Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 01 21
schmalz@schmalz.com.tr

Hortum manşonu

ST G3/4-AG 25 MS-V

Parça no.:10.08.03.00166

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00166>



VSL 32-25 PU-DS-AS TR

Parça no.:10.07.09.00051

Dış çap D: 32 mm

İç çap d: 25 mm

Uzunluk maks.: 20 m

Malzeme hortumu: PU, tel spiral, antistatik

Bükme yarıçapı min.: 20 mm

Basınç aralığı (çalışma basıncı): -1,00 ... 3,86 bar

Çalışma sıcaklığı: -40 ... 90 °C



VSL 33-25 PVC-DS KL-TR

Parça no.:10.07.09.00041

Dış çap D: 33 mm

İç çap d: 25 mm

Uzunluk maks.: 50 m

Malzeme hortumu: Tel spiralli PVC

Bükme yarıçapı min.: 95 mm

Basınç aralığı (çalışma basıncı): -0,85 ... 4,00 bar

Çalışma sıcaklığı: -15 ... 65 °C