

Tapa rakoru, dirsek

STV-W G3/8-AG 8

Parça no...:10.08.02.00236

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00236>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Filtreler ve Bağlantılar > Hortumlar ve Bağlantılar > Otomatik bağlantı rakorları > STV-W G3/8-AG 8

Otomatik bağlantı rakoru, döner dirsek



Konu G1: G3/8"-M


Hortum çapı: 8 mm

Malzeme: Nikel kaplama

Çalışma sıcaklığı: -20 ... 80 °C

Uzunluk L: 23,7 mm

Tasarım Verileri



Öznitelik	Değer
d	8 mm
G1	G3/8"-M
dn	6,50 mm
D1	14,30 mm
H	16 mm
H1	23,90 mm
L	23,70 mm
L1	34,60 mm
LG1	7,50 mm
SW1	20 mm
SW3	16 mm

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Hortum tipi	Hortum D = 8 d = 6
Hortum tipi	8-6
Malzeme	Nikel kaplama
Basınç aralığı (çalışma basıncı)	-0,95 ... 15,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Ağırlık	48 g

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 02 21 | 2
schmalz@schmalz.com.tr

Tapa rakoru, dirsek

STV-W G3/8-AG 8


Parça no...:10.08.02.00236

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00236>

Ürün ailesi

STV

Aksesuarlar



VSL 8-6 PE BL

Parça no...:10.07.09.00015

Dış çap D: 8 mm

İç çap d: 6 mm

Uzunluk maks.: 100 m

Malzeme hortumu: PE

Basınç aralığı (çalışma basıncı): bar

Çalışma sıcaklığı: °C



VSL 8-6 PU MI-TR

Parça no...:10.07.09.00003

Dış çap D: 8 mm

İç çap d: 6 mm

Uzunluk maks.: 500 m

Malzeme hortumu: PU

Bükme yarıçapı min.: 45 mm

Basınç aralığı (çalışma basıncı): -0,95 ... 10,00 bar

Çalışma sıcaklığı: -35 ... 60 °C