

Fiş rakoru, düz

STV-GE M5-AG 6

Parça no.:10.08.02.00201

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00201>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Filtreler ve Bağlantılar > Hortumlar ve Bağlantılar > Otomatik bağlantı rakorları > STV-GE M5-AG 6

Otomatik bağlantı rakoru, düz



Konu G1: M5-M

Hortum çapı: 6 mm


Malzeme: Pirinç

Çalışma sıcaklığı: -20 ... 80 °C

Dış çap D: 9,9 mm

Uzunluk L: 18,8 mm

Tasarım Verileri



Öznitelik	Değer
D	9,90 mm
d	6 mm
G1	M5-M
dn	2 mm
L	18,80 mm
L1	23,30 mm
L2	14,30 mm
LG1	4,50 mm
SW1	10 mm

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Hortum tipi	Hortum D = 6 d = 4
Hortum tipi	6-4
Malzeme	Pirinç
Basınç aralığı (çalışma basıncı)	-0,95 ... 15,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Ağırlık	8 g
Ürün ailesi	STV

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 01 21
schmalz@schmalz.com.tr

Fiş rakoru, düz

STV-GE M5-AG 6

Parça no.:10.08.02.00201

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00201>



Aksesuarlar



VSL 6-4 PE BL

Parça no.:10.07.09.00014

Dış çap D: 6 mm

İç çap d: 4 mm

Uzunluk maks.: 100 m

Malzeme hortumu: PE

Basınç aralığı (çalışma basıncı): bar

Çalışma sıcaklığı: °C



VSL 6-4 PTFE MI-TR

Parça no.:10.07.09.00157

Dış çap D: 6 mm

İç çap d: 4 mm

Uzunluk maks.: 50 m

Malzeme hortumu: Politetrafloretilen

Bükme yarıçapı min.: 35 mm

Basınç aralığı (çalışma basıncı): -0,95 ... 10,00 bar

Çalışma sıcaklığı: -190 ... 260 °C



VSL 6-4 PU MI-TR

Parça no.:10.07.09.00002

Dış çap D: 6 mm

İç çap d: 4 mm

Uzunluk maks.: 500 m

Malzeme hortumu: PU

Bükme yarıçapı min.: 35 mm

Basınç aralığı (çalışma basıncı): -0,95 ... 10,00 bar

Çalışma sıcaklığı: -20 ... 90 °C

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 320 01 21
schmalz@schmalz.com.tr