

Alan Gripper Sistemi


STGG 100x55 QCMV HV 2 13 PEEK

Parça no...:10.01.30.00517

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00517>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Özel Tutucular > İnce Cam Tutucuları > İnce Cam Tutucu STGG > STGG 100x55 QCMV HV 2 13 PEEK

Hassas iş parçalarının özenli ve son derece dinamik bir şekilde taşınması için özel alan tutucu



Uzunluk L: 100 mm

Genişlik B: 55 mm

Yükseklik H: 67,4 mm


yapı şekli kompakt ejektörler: Yüksek Vakum

Malzeme: Polietereketon

Boyut: 13

Aşama sayısı: 2

Tasarım Verileri



Öznitelik

Değer

B	55 mm
d	6 mm
d2	14 mm
D2	97 mm
Dmk	46 mm
G1	G1/8"-F
G2	M4-F
G4	M4-M
H	67,40 mm
H2	10,50 mm
H3	56,90 mm
L	100 mm
LG4	7,60 mm
W	20 °
Y1	73 mm

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Tutma kuvveti	30 ... 56 N
Vakum debisi	31 ... 38 l/min

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 02 21 | 6
schmalz@schmalz.com.tr

Alan Gripper Sistemi

STGG 100x55 QCMV HV 2 13 PEEK

Parça no.:10.01.30.00517

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00517>

Hava tüketimi	18 ... 28 l/min
Basınç aralığı (çalışma basıncı)	3,0 ... 5,0 bar
Çalışma sıcaklığı	5 ... 60 °C
Ağırlık	300 g
Ürün ailesi	STGG

Aksesuarlar



FLAN-PL 55x7.5-AB1

Parça no.:10.01.30.00015

Dış çap D: 55 mm

Uzunluk L: 7,5 mm

Boyut: AB1



FLAN-PL 55x7.5-EL1

Parça no.:10.01.30.00208

Dış çap D: 55 mm

Uzunluk L: 7,5 mm

Boyut: EL1

Alan Gripper Sistemi

STGG 100x55 QCMV HV 2 13 PEEK

Parça no.:10.01.30.00517

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00517>



FLAN-PL 55x9.5-JP1

Parça no.:10.01.30.00194

Dış çap D: 55 mm

Uzunluk L: 9,5 mm

Boyut: JP1

Konu G1: G3/8"-F



FLAN-PL 63x10.5-AD1

Parça no.:10.01.30.00016

Dış çap D: 63 mm

Uzunluk L: 10,5 mm

Boyut: AD1



FLAN-PL 63x11.5-UNI

Parça no.:10.01.30.00017

Dış çap D: 63 mm

Uzunluk L: 11,5 mm

Boyut: UNI

Alan Gripper Sistemi

STGG 100x55 QCMV HV 2 13 PEEK

Parça no...:10.01.30.00517

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00517>



FLAN-PL 80x12-ST1

Parça no...:10.01.30.00167

Dış çap D: 80 mm

Uzunluk L: 12 mm

Boyut: ST1



HTR M12x1-IG SWGm

Parça no...:10.01.30.00119

Genişlik B: 14 mm

Uzunluk L: 30,9 mm

Konu G1: M12x1-F

İnşaat kullanımı: Wafer gripper



HTR M8x1-IG SWGm

Parça no...:10.01.30.00118

Genişlik B: 14 mm

Uzunluk L: 30,9 mm

Konu G1: M8x1-F

İnşaat kullanımı: Wafer gripper

Alan Gripper Sistemi

STGG 100x55 QCMV HV 2 13 PEEK

Parça no...:10.01.30.00517

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00517>



HTR-UNI SWGm

Parça no...:10.01.30.00117

Genişlik B: 14 mm

Uzunluk L: 30,9 mm

İnşaat kullanımı: Wafer gripper

Çapraz travers bağlantısı: Evrensel tutucu



SBSm 14 90-3 4/2 90

Parça no...:10.01.01.13171

Genişlik B: 14 mm

Delik sayısı: 3

Uzunluk L: 30,85 mm

Radyasyon açısı: 90 °

Bağlantı: Hortum 4/2

Dönme açısı W: 90 °



SD-MOD 4 32x15x35 FG 9 SWGm

Parça no...:10.01.30.00121

Genişlik B: 15 mm

Uzunluk L: 32 mm

İnşaat kullanımı: Wafer gripper

Yedek parçalar

İletişim Schmalz


Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydinli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 380 01 21 | 6
schmalz@schmalz.com.tr

Alan Gripper Sistemi

STGG 100x55 QCMV HV 2 13 PEEK

Parça no...:10.01.30.00517

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00517>



STGG 100x55x26.9 QCFA PEEK

Parça no...:10.01.30.00477

Uzunluk L: 100 mm

Genişlik B: 55 mm

Yükseklik H: 26,9 mm

Ekle. fonksiyon: Hızlı değiştirme adaptörü

Malzeme: Polietereterketon