

Basınç düşürücü

DM 0.5...10 G1/2-IG

Parça no.:10.07.11.00025

<https://www.schmalz.com/10.07.11.00025>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Sensörler ve Sistem İzleme > Ölçme ve kontrol cihazları > Basınç Düşürme Valfi DM > DM 0.5...10 G1/2-IG

Basınç regülatörü




Çalışma alanı: 0,5 ... 10,0

Bağlantı: G1/2"-F

Akış hızı maks.: 78 m³/h

Ekle. fonksiyon: Manometre

Tasarım Verileri



Öznitelik	Değer
B	64 mm
B1	96 mm
B2	32 mm
G1	G1/2"-F
H	135,50 mm
H2	43,50 mm
L	64 mm

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Çalışma alanı	0,5 ... 10,0
Akış hızı maks. basınç	1300 l/min
Akış hızı maks.	78 m ³ /h
Çalışma sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ağırlık	0,74 kg
Ürün ailesi	DM

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 01 21 | 1
schmalz@schmalz.com.tr