

Ejektör modülü

SEP HV 2 07 13

Parça no...:10.02.01.01394

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01394>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Jeneratörleri > Ejektör Modülleri > Ejektör Modülleri ecoPump
SEP > SEP HV 2 07 13

Kartuş olarak multistagenozzle



Şekil: Yüksek Vakum

Aşama sayısı: 2

Nozul boyutu: 0,7 mm

Delik çapı: 13 mm

Tahliye derecesi: 85 %


Basınç aralığı (çalışma basıncı): 2,0 ... 6,0 bar

Basınç optimum: 4 bar

Vakum debisi (maks.): 42,5 l/min

Hava tüketimi vakum: 23,5 l/min

Tasarım Verileri



Öznitelik	Değer
D1	5,40 mm
D2	12,80 mm
L1	5 mm
L2	41,50 mm
L3	55,50 mm

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Ağırlık	3,60 g
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	4 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	6 mm
Basınç aralığı (çalışma basıncı)	2,0 ... 6,0 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı)	29,0 ... 87,0
Basınç optimum	4 bar
Basınç optimum	58 psi

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 01 21
schmalz@schmalz.com.tr

Ejektör modülü

SEP HV 2 07 13

Parça no...:10.02.01.01394

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01394>

Ses seviyesi serbest	72 dB(A)
Ses seviyesi vakum	62 dB(A)
Vakum debisi (maks.)	2,62 m³/h
Vakum debisi (maks.)	42,50 l/min
Vakum debisi (maks.)	1,50 cfm
Hava tüketimi vakum	1,45 m³/h
Hava tüketimi vakum	23,50 l/min
Hava tüketimi vakum	0,83 cfm
Tahliye derecesi	85 %
Aşama sayısı	2
Nozul boyutu	0,70 mm
Delik çapı	13 mm
Şekil	Yüksek Vakum
Ürün ailesi	SEP

Aksesuarlar



SHC 2 13

Parça no...:10.02.01.01496

Aşama sayısı: 2

Delik çapı: 13 mm

Dış çap D: 14,2 mm

Uzunluk L: 18 mm

Konu G1: M16x1-M



SD 16.5x51.5 SHC 13

Parça no...:10.02.01.01498

Dış çap D: 16,5 mm

Uzunluk L: 51,5 mm

İnşaat kullanımı: Schmalz Tutucu Kapağı

Boyut: 13

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydinli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 320 01 21 | 4
schmalz@schmalz.com.tr

Ejektör modülü

SEP HV 2 07 13

Parça no...:10.02.01.01394

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01394>



SFE 13 AL

Parça no...:10.02.01.01419

Delik çapı: 13 mm

Genişlik B: 23 mm

Yükseklik H: 33 mm

Uzunluk L: 51,5 mm

Konu G1: G1/8"-F

Konu G2: G1/4"-F

Basıncılı hava bağlantısı: G1/8"-F

Vantuz bağlantısı: G1/4"-F

Vakum bağlantısı: G1/8"-F



SFE 13 POM

Parça no...:10.02.01.01807

Delik çapı: 13 mm

Genişlik B: 23 mm

Yükseklik H: 33 mm

Uzunluk L: 46,5 mm

Konu G1: G1/8"-F

Konu G2: G1/4"-F

Basıncılı hava bağlantısı: G1/8"-F

Vantuz bağlantısı: G1/4"-F



BEF-WIN 36x40x27 5 SFE-13

Parça no...:10.08.03.00314

Genişlik B: 36 mm

Yükseklik H: 40 mm

Uzunluk L: 27 mm

İnşaat kullanımı: Schmalz Sabitleme Elemanı

Boyut: 13

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 330 02 21 | 4
schmalz@schmalz.com.tr

Ejektör modülü

SEP HV 2 07 13

Parça no...:10.02.01.01394

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01394>



SET SFE 13

Parça no...:10.02.01.01579

Genişlik B: 20 mm

Yükseklik H: 20 mm

Uzunluk L: 27 mm

İnşaat kullanımı: Schmalz Sabitleme Elemanı

Boyut: 13

Konu G1: G1/8"-M

Konu G2: M8-M



SEV G1/8-IG G1/8-AG

Parça no...:10.02.01.01519

Dış çap D: 19 mm

Uzunluk L: 39,5 mm

Konu G1: G1/8"-F

Konu G2: G1/8"-M

Yedek parçalar



ERS SEP-13 6xRUE-KLAP

Parça no...:10.02.01.01449

İnşaat kullanımı: Ejektör modülü

Boyut: 13

İçerir: 6x kapak

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydinli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 340 01 21 | 4
schmalz@schmalz.com.tr