

Ejektör modülü

SEP HV 2 16 22

Parça no...:10.02.01.01396

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01396>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Jeneratörleri > Ejektör Modülleri > Ejektör Modülleri ecoPump
SEP > SEP HV 2 16 22

Kartuş olarak multistagenozzle



Şekil: Yüksek Vakum

Aşama sayısı: 2

Nozul boyutu: 1,6 mm

Delik çapı: 22 mm

Tahliye derecesi: 90 %


Basınç aralığı (çalışma basıncı): 2,0 ... 6,0 bar

Basınç optimum: 4 bar

Vakum debisi (maks.): 152,6 l/min

Hava tüketimi vakum: 103 l/min

Tasarım Verileri



Öznitelik

Değer

D1 10,80 mm

D2 21,80 mm

L1 8 mm

L2 67,50 mm

L3 92 mm

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Ağırlık	15,80 g
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	6 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	12 mm
Basınç aralığı (çalışma basıncı)	2,0 ... 6,0 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı)	29,0 ... 87,0
Basınç optimum	4 bar
Basınç optimum	58 psi

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 01 21 | 4
schmalz@schmalz.com.tr

Ejektör modülü

SEP HV 2 16 22

Parça no...:10.02.01.01396

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01396>

Ses seviyesi serbest	87 dB(A)
Ses seviyesi vakum	76 dB(A)
Vakum debisi (maks.)	9,39 m³/h
Vakum debisi (maks.)	152,60 l/min
Vakum debisi (maks.)	5,39 cfm
Hava tüketimi vakum	6,34 m³/h
Hava tüketimi vakum	103 l/min
Hava tüketimi vakum	3,64 cfm
Tahliye derecesi	90 %
Aşama sayısı	2
Nozul boyutu	1,60 mm
Delik çapı	22 mm
Şekil	Yüksek Vakum
Ürün ailesi	SEP

Aksesuarlar



SHC 2 22

Parça no...:10.02.01.01512

Aşama sayısı: 2

Delik çapı: 22 mm

Dış çap D: 20 mm

Uzunluk L: 33 mm

Konu G1: M27x1.5-M



SD 29x70 SHC 22

Parça no...:10.02.01.01517

Dış çap D: 29 mm

Uzunluk L: 70 mm

İnşaat kullanımı: Schmalz Tutucu Kapağı

Boyut: 22

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 320 01 21 | 4
schmalz@schmalz.com.tr

Ejektör modülü

SEP HV 2 16 22

Parça no...:10.02.01.01396

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01396>



SFE 22 AL

Parça no...:10.02.01.01421

Delik çapı: 22 mm

Genişlik B: 35 mm

Yükseklik H: 44 mm

Uzunluk L: 87,5 mm

Konu G1: G1/4"-F

Konu G2: G3/8"-F

Basıncılı hava bağlantısı: G1/4"-F

Vantuz bağlantısı: G3/8"-F

Vakum bağlantısı: G1/4"-F



SFE 22 POM

Parça no...:10.02.01.01767

Delik çapı: 22 mm

Genişlik B: 31,5 mm

Yükseklik H: 45 mm

Uzunluk L: 80 mm

Konu G1: G1/4"-F

Konu G2: G3/8"-F

Basıncılı hava bağlantısı: G1/4"-F

Vantuz bağlantısı: G3/8"-F



BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22

Parça no...:10.08.03.00315

Genişlik B: 50 mm

Yükseklik H: 40 mm

Uzunluk L: 41 mm

İnşaat kullanımı: Schmalz Sabitleme Elemanı

Boyut: 22

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 330 00 21 | 4
schmalz@schmalz.com.tr

Ejektör modülü

SEP HV 2 16 22

Parça no...:10.02.01.01396

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01396>



SET SFE 22

Parça no...:10.02.01.01577

Genişlik B: 20 mm

Yükseklik H: 20 mm

Uzunluk L: 27 mm

İnşaat kullanımı: Schmalz Sabitleme Elemanı

Boyut: 22

Konu G1: G1/4"-M

Konu G2: M8-M



SEV G1/8-IG G1/4-AG

Parça no...:10.02.01.01471


Dış çap D: 19 mm

Uzunluk L: 37 mm

Konu G1: G1/8"-F

Konu G2: G1/4"-M

Yedek parçalar



ERS SEP-22 6xRUE-KLAP

Parça no...:10.02.01.01450

İnşaat kullanımı: Ejektör modülü

Boyut: 22

İçerir: 6x kapak

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 340 01 21 | 4
schmalz@schmalz.com.tr