

Schmalz X-Pump

SXMPi 30 NC H 2xM12-5

Parça no.:10.02.02.03814

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03814>



Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Jeneratörleri > Kompakt ejektörler > Kompakt Ejektörler IO-Link ile X-Pump SXPi / SXMPi > SXMPi 30 NC H 2xM12-5

Durum İzleme, güç üfleme fonksiyonu ve pnöm. hava tasarrufu fonksiyonuna sahip kompakt ejektör



Nozul çapı: 3 mm

Kontrol vanası: Normalde kapalı

Elektrik bağlantısı: 2xConnect M12, 5+5 pol

İletişim: IO-Link (Sınıf A)

Vakum debisi (maks.): 220 l/min

Hava tüketimi vakum: 380 l/min


Basınç aralığı (çalışma basıncı): 3,0 ... 6,0 bar

Maks. vakum: -850 mbar

Ses seviyesi serbest: 72 dB(A)

Koruma tipi IP: IP 65

Tasarım Verileri



Öznitelik

Değer

B	39 mm
B2	6,80 mm
d	5,50 mm
G1	G3/8"-F
G2	M12x1-M
G3	M5-F
H	108 mm
H1	160 mm
H2	54 mm
H3	6 mm
H4	26 mm
L	210 mm
L2	5 mm
L3	97 mm
L4	35,50 mm
X1	89 mm
X2	42 mm
Y1	10 mm
Y2	24 mm

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 02 11 3
schmalz@schmalz.com.tr

Schmalz X-Pump

SXMPi 30 NC H 2xM12-5

Parça no.:10.02.02.03814

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03814>



Teknik veri

Öznitelik	Değer
Nozul çapı	3 mm
Tahliye derecesi	85 %
Vakum debisi (maks.)	220 l/min
Vakum debisi (maks.)	13,20 m³/h
Vakum debisi (maks.)	7,77 cfm
Hava tüketimi vakum	380 l/min
Hava tüketimi vakum	22,80 m³/h
Hava tüketimi vakum	13,42 cfm
Ses seviyesi serbest	72 dB(A)
Basınç aralığı (çalışma basıncı)	43,5 ... 87,0
Basınç aralığı (çalışma basıncı)	3,0 ... 6,0 bar
Maks. hava tüketimi üfleme	320 l/min
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	8 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	9 mm
Kontrol vanası	Normalde kapalı
Ağırlık	0,91 kg
Çalışma sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ürün ailesi	SXMPi

Note: The supply voltage for vacuum switches and solenoid valves is 24V DC Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m

Aksesuarlar



ASK B-M12-5 5000 K-5P

Parça no.:21.04.05.00080

Elektrik bağlantısı: Fem bağlantı M12, 5 pol

Kablo uzunluğu: 5.000 mm

Malzeme hortumu: PUR kablo

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 320 02 21 | 3
schmalz@schmalz.com.tr

Schmalz X-Pump

SXMPi 30 NC H 2xM12-5

Parça no...:10.02.02.03814

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03814>



Yedek parçalar



SD 96x54x40 SXPi/SXMPi


Parça no...:10.02.02.02124

Uzunluk L: 96 mm

Genişlik B: 54 mm

Yükseklik H: 40 mm

İnşaat kullanımı: Kompakt ejektörler SXPi/SXMPi



VST SXMPi-25-30-SD

Parça no...:10.02.02.04543

İnşaat kullanımı: Schmalz X-Pump SXMPi

Boyut: 25-30-SD

içerir: Elek/susturucu/RSV

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydinli Mah. Patlayici Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, Istanbul, Turkey | +90 216 330 01 21 | 3
schmalz@schmalz.com.tr