

Kompakt ejektör

SMPi 25 IMP RD M12-5

Parça no...:10.02.02.03365

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03365>



Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Jeneratörleri > Kompakt ejektörler > Kompakt Ejektörler SCPi / SMPi > SMPi 25 IMP RD M12-5

Kompakt ejektör "MEGA PUMP" ile güçlü üfleme fonksiyonu



Nozul çapı: 2,5 mm

Vakum debisi (maks.): 185 l/min

Hava tüketimi vakum: 290 l/min

Basınç aralığı (çalışma basıncı): 4,0 ... 7,0 bar

Maks. vakum: -850 mbar


Kontrol vanası: Çift pilot valf

Fonksiyon: Dijital hava tasarruf fonksiyonu

Elektrik bağlantısı: Erkek bağlantı M12, 5 pol

Koruma tipi IP: IP 65

Tasarım Verileri



Öznitelik

Değer

B 22 mm

d 6,60 mm

G1 G1/4"-F

G2 G3/8"-F

G3 M12x1-M

G4 M4-F

H 181,50 mm

H1 131,50 mm

H2 71,50 mm

H3 87,50 mm

H4 76 mm

L 118,50 mm

L1 129,70 mm

L2 112,50 mm

L3 67,50 mm

X1 27,50 mm

X2 14 mm

Y2 30 mm

Teknik veri

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 02 21 | 6
schmalz@schmalz.com.tr

Kompakt ejektör

SMPi 25 IMP RD M12-5

Parça no.:10.02.02.03365

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03365>



Öznitelik	Değer
Tahliye derecesi	85 %
Vakum debisi (maks.)	11,10 m³/h
Vakum debisi (maks.)	185 l/min
Hava tüketimi vakum	17,40 m³/h
Hava tüketimi vakum	290 l/min
Maks. hava tüketimi üfleme	200 l/min
Ses seviyesi serbest	78 dB(A)
Basınç aralığı (çalışma basıncı)	4,0 ... 7,0 bar
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	8 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	9 mm
Kontrol vanası	Çift pilot valf
Nozul çapı	2,50 mm
Ağırlık	0,56 kg
Çalışma sıcaklığı	0 ... 50 °C
Basınç aralığı (çalışma basıncı)	58,0 ... 101,5
Vakum debisi (maks.)	6,53 cfm
Hava tüketimi vakum	10,24 cfm
Maks. vakum	-25,10 inHg
Ürün ailesi	SMPi

Note: The supply voltage for vacuum switches and solenoid valves is 24V DC Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m

Aksesuarlar



ASK B-M12-5 5000 K-5P

Parça no.:21.04.05.00080

Elektrik bağlantısı: Fem bağlantı M12, 5 pol

Kablo uzunluğu: 5.000 mm

Malzeme hortumu: PUR kablo

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 320 01 21 | 6
schmalz@schmalz.com.tr

Kompakt ejektör

SMPi 25 IMP RD M12-5

Parça no...:10.02.02.03365

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03365>



ASV SM/CPi B-M12-5 3xS-M12-4

Parça no...:10.02.02.03372

Basınç aralığı (çalışma basıncı): bar

Uzunluk L: 1.075 mm




ASV SM/CPi B-M12-5 2xS-M12-4

Parça no...:10.02.02.03490

Basınç aralığı (çalışma basıncı): bar

Uzunluk L: 1.050 mm



GP 2 SMP 15..30/SCP 20..30

Parça no...:10.02.02.00917

Basınç aralığı (çalışma basıncı): bar

Bağlantı sayısı: 2

Uzunluk L: 78 mm

Genişlik B: 38 mm

Yükseklik H: 49,5 mm


İç çap d: 7 mm

Kompakt ejektör

SMPi 25 IMP RD M12-5

Parça no...:10.02.02.03365

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03365>



GP 3 SMP 15..25/SCP 20..25

Parça no...:10.02.02.00918

Basınç aralığı (çalışma basıncı): bar


Bağlantı sayısı: 3

Uzunluk L: 101 mm

Genişlik B: 38 mm

Yükseklik H: 49,5 mm

İç çap d: 7 mm



GP 4 SMP 15..20/SCP 20

Parça no...:10.02.02.00919

Basınç aralığı (çalışma basıncı): bar

Bağlantı sayısı: 4

Uzunluk L: 124 mm

Genişlik B: 38 mm

Yükseklik H: 49,5 mm

İç çap d: 7 mm



GP 5 SMP 15

Parça no...:10.02.02.00920

Basınç aralığı (çalışma basıncı): bar

Bağlantı sayısı: 5

Uzunluk L: 147 mm

Genişlik B: 38 mm

Yükseklik H: 49,5 mm

İç çap d: 7 mm

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 340 01 21 | 6
schmalz@schmalz.com.tr

Kompakt ejektör

SMPi 25 IMP RD M12-5

Parça no...:10.02.02.03365

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03365>



GP 6 SMP 15

Parça no...:10.02.02.00921

Basınç aralığı (çalışma basıncı): bar

Bağlantı sayısı: 6

Uzunluk L: 170 mm

Genişlik B: 38 mm

Yükseklik H: 49,5 mm

İç çap d: 7 mm



EJEK-PL SMP(i)15..30/SCP(i)20..30

Parça no...:10.02.02.00728


Basınç aralığı (çalışma basıncı): bar

Uzunluk L: 38 mm

Genişlik B: 22 mm

Yükseklik H: 8 mm

İnşaat kullanımı: Kompakt ejektörler SMP/SCP



ADP-Q 90.5x22x29.7 SMPi/SCPi

Parça no...:10.02.02.03463

Basınç aralığı (çalışma basıncı): bar

Bağlantı sayısı: 1

Uzunluk L: 90,5 mm

Genişlik B: 22 mm

Yükseklik H: 29,7 mm

İnşaat kullanımı: Kompakt ejektörler SMPi/SCPi

İç çap d: 8 mm

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 390 01 21 | 6
schmalz@schmalz.com.tr

Kompakt ejektör

SMPi 25 IMP RD M12-5

Parça no...:10.02.02.03365

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03365>



EJEK-TEST SMPi/SCPi

Parça no...:10.02.02.03588

İnşaat kullanımı: Kompakt ejektörler SMPi/SCPi



VFT G3/8-IG 80

Parça no...:10.07.01.00122

Bağlantı: G3/8"-F

Şekil: Uzun filtre eki

Nominal akış hızı: 245 l/min

Nominal akış hızı: 14,7 m³/h

Filtre gözenek boyutu: 80 µm

Yedek parçalar



SD 111x21x45 SMPi/SCPi

Parça no...:10.02.02.03381

Uzunluk L: 111 mm

Genişlik B: 21 mm

Yükseklik H: 45 mm

İnşaat kullanımı: Kompakt ejektörler SMPi/SCPi