

Mini kompakt ejektör

SCPMb 10 S04 NC AAL

Parça no...:10.02.02.05737

<https://www.schmalz.com/10.02.02.05737>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Jeneratörleri > Kompakt ejektörler > Kompakt Ejektörler SCPMb / SCPMc / SCPMi > SCPMb 10 S04 NC AAL

Mini pompalı, kompakt ejektör minimum boyut



Nozul boyutu: 1 mm

Bağlantı: Hortum D6(1)-D6(2)

Vakum debisi (maks.): 28 l/min

Hava tüketimi vakum: 45 l/min

Ses seviyesi serbest: 71 dB(A)


Basınç aralığı (çalışma basıncı): 3,5 ... 6,0 bar

Maks. vakum: 870 mbar

Kontrol vanası: Normalde kapalı

Koruma tipi IP: IP 40 (fiş ile)

Tasarım Verileri



Öznitelik

Değer

B	12 mm
B1	12,50 mm
D	9 mm
d1	6,20 mm
d2	6,20 mm
d4	4,30 mm
H	41,50 mm
H1	64,20 mm
H2	24,95 mm
H3	7,50 mm
H4	30 mm
H5	7,50 mm
H6	17,50 mm
L	76,50 mm
L1	98,30 mm
L3	20,50 mm
X1	36 mm

Teknik veri

Öznitelik

Değer

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydinli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 01 21 | 5
schmalz@schmalz.com.tr

Mini kompakt ejektör


SCPMb 10 S04 NC AAL

Parça no.:10.02.02.05737

<https://www.schmalz.com/10.02.02.05737>

Nozul boyutu	1 mm
Kontrol vanası	NC
Tahliye derecesi	87 %
Vakum debisi (maks.)	28 l/min
Hava tüketimi vakum	45 l/min
Maks. hava tüketimi üfleme	10 l/min
Maks. vakum	870 mbar
Basınç optimum	4,50 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı)	3,5 ... 6,0 bar
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	4 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	4 mm
Çalışma sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ağırlık	74 g
Ürün ailesi	SCPMb

Aksesuarlar



ASK B-MIC10 3000 K-2P

Parça no.:21.04.06.00086

Malzeme hortumu: PUR kablo

Elektrik bağlantısı: Bağlayın. 10mm



SD 10.5x31.7 SCPM

Parça no.:10.02.02.05807

Dış çap D: 10,5 mm

Uzunluk L: 31,7 mm

İnşaat kullanımı: SCPM

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 320 01 21 | 5
schmalz@schmalz.com.tr

Mini kompakt ejektör

SCPMb 10 S04 NC AAL

Parça no...:10.02.02.05737

<https://www.schmalz.com/10.02.02.05737>



ABL-SET SCPMi/c/b

Parça no...:10.02.02.06080

İnşaat kullanımı: SCPMi/c/b



SET SCPM MOUNT1

Parça no...:10.02.02.05805

Konu G1: M4-M

Uzunluk L: 50 mm

İnşaat kullanımı: SCPM



BEF-WIN 15x50x36.1 1.5 SCPM

Parça no...:10.02.02.05824

Uzunluk L: 36,1 mm

İnşaat kullanımı: SCPM

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydinli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 330 01 21 | 5
schmalz@schmalz.com.tr

Mini kompakt ejektör

SCPMb 10 S04 NC AAL

Parça no...:10.02.02.05737

<https://www.schmalz.com/10.02.02.05737>



STV-GE M5-AG 4

Parça no...:10.08.02.00468

Konu G1: M5-M

Hortum çapı: 4 mm

Malzeme: Pirinç

Çalışma sıcaklığı: °C

Dış çap D: 7,9 mm

Uzunluk L: 15 mm



STV-GE M7-AG 6

Parça no...:10.08.02.00469

Konu G1: M7-M

Hortum çapı: 6 mm

Malzeme: Pirinç

Çalışma sıcaklığı: °C

Dış çap D: 9,9 mm

Uzunluk L: 18,5 mm



ADP-G M7-IG 10.8x7.9 SCPMi/c/b

Parça no...:10.02.02.05522

Dış çap D: 10,8 mm

Konu G1: M7-F

Uzunluk L: 7,9 mm

İnşaat kullanımı: SCPMi/c/b

Mini kompakt ejektör

SCPMb 10 S04 NC AAL

Parça no...:10.02.02.05737

<https://www.schmalz.com/10.02.02.05737>



ADP-G M5-IG 10.5x8.6 SCPMi/c/b

Parça no...:10.02.02.05643

Dış çap D: 10,5 mm

Konu G1: M5-F

Uzunluk L: 8,6 mm

İnşaat kullanımı: SCPMi/c/b

Yedek parçalar



SD-EINS 6.4x21.8 SCPMi/c/b

Parça no...:10.02.02.05403

İnşaat kullanımı: Mini kompakt ejektör SCPMi/c/b

Dış çap D: 6,4 mm

Uzunluk L: 21,8 mm