

Temel Ejektör

SBP HF 2 06 13 KU

Parça no.:10.02.01.01954

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01954>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Jeneratörleri > Temel ejektörler > Plastik Ana Gövdeli Temel Ejektörler SBP-HV/HF > SBP HF 2 06 13 KU

Temel ejektör universal kullanım için



Şekil: Yüksek Akış

Aşama sayısı: 2

Nozul çapı: 0,6 mm

Boyut: 13


Tahliye derecesi: 70 %

Vakum debisi (maks.): 42,4 l/min

Hava tüketimi vakum: 18,7 l/min

Malzeme: Plastikler

Tasarım Verileri



Öznitelik	Değer
B	23 mm
d2	4,20 mm
D	14,20 mm
G1	G1/8"-F
G2	G1/4"-F
G5	M4-F
H	33 mm
H2	5,50 mm
H3	16,50 mm
L	46,50 mm
L1	80,50 mm
L2	14 mm
L3	16,50 mm
L4	64,50 mm
SW2	8 mm
X1	14 mm
X2	19 mm
Y1	14 mm

Teknik veri

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 01 21 | 4
schmalz@schmalz.com.tr

Temel Ejektör

SBP HF 2 06 13 KU

Parça no...:10.02.01.01954

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01954>

Öznitelik	Değer
Nozul çapı	0,60 mm
Aşama sayısı	2
Tahliye derecesi	70 %
Vakum debisi (maks.)	42,40 l/min
Hava tüketimi vakum	1,16 m³/h
Hava tüketimi vakum	18,70 l/min
Ses seviyesi serbest	70 dB(A)
Ses seviyesi vakum	58 dB(A)
Basınç aralığı (çalışma basıncı)	2,0 - 6,0 bar
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	4 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	6 mm
Ağırlık	57,40 g
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Basınç aralığı (çalışma basıncı)	28,8 - 86,8
Vakum debisi (maks.)	1,50 cfm
Hava tüketimi vakum	0,66 cfm
Ürün ailesi	SBP-HV-HF-KU

Aksesuarlar



SD 16.5x51.5 SHC 13

Parça no...:10.02.01.01498

Dış çap D: 16,5 mm

Uzunluk L: 51,5 mm

İnşaat kullanımı: Schmalz Tutucu Kapağı

Boyut: 13

Temel Ejektör

SBP HF 2 06 13 KU

Parça no...:10.02.01.01954

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01954>



SD 29x121.5 SHC

Parça no...:10.02.01.01831

Diş çap D: 29 mm

Uzunluk L: 121,5 mm

İnşaat kullanımı: Schmalz Tutucu Kapağı

Yedek parçalar



SFE 13 POM

Parça no...:10.02.01.01807

Delik çapı: 13 mm

Genişlik B: 23 mm

Yükseklik H: 33 mm

Uzunluk L: 46,5 mm

Konu G1: G1/8"-F

Konu G2: G1/4"-F

Basınçlı hava bağlantısı: G1/8"-F

Vantuz bağlantısı: G1/4"-F



SEP HF 2 06 13

Parça no...:10.02.01.01343

Şekil: Yüksek Akış

Aşama sayısı: 2

Nozul boyutu: 0,6 mm

Delik çapı: 13 mm

Tahliye derecesi: 70 %

Basınç aralığı (çalışma basıncı): 2,0 ... 6,0 bar

Basınç optimum: 4 bar

Vakum debisi (maks.): 42,5 l/min

Hava tüketimi vakum: 18,7 l/min

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydinli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 330 01 21 | 4
schmalz@schmalz.com.tr

Temel Ejektör

SBP HF 2 06 13 KU

Parça no...:10.02.01.01954

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01954>



SHC 2 13

Parça no...:10.02.01.01496

Aşama sayısı: 2

Delik çapı: 13 mm

Dış çap D: 14,2 mm

Uzunluk L: 18 mm

Konu G1: M16x1-M