

Robots-Set ECBPMi

ROB-SET ECBPMi FRUITCORE

Parça no...:10.03.01.00677

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00677>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Jeneratörleri > Vakum Jeneratörleri Kol Sonu > İşleme Setleri
ECBPMi > ROB-SET ECBPMi FRUITCORE

Complete set for connecting and integrating the CobotPump ECBPMi to lightweight robots



İçin: EMPTY VALUE


Tip: HORST

İçerir: Vantuz

ve: Vidalar

Tahliye derecesi: 60 %

Tasarım Verileri



Öznitelik	Değer
Lk	300 mm
D	68 mm
D2	62,70 mm
D mk1	46 mm
D mk2	62,70 mm
G1	M4-F
G2	G1/4"-F
G3	M4-F
G4	M8-M
L	73,40 mm
L1	76,40 mm
LG1	6 mm
LG2	11,50 mm

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Vakum debisi (maks.)	1,60 l/min
Tahliye derecesi	60 %
Gerilim DC	24V - DC
Nominal güç	7,20 W

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 02 21 | 4
schmalz@schmalz.com.tr

Robots-Set ECBPMi

ROB-SET ECBPMi FRUITCORE

Parça no...:10.03.01.00677

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00677>

Nominal akım	0,30 A
Elektrik bağlantısı	Male connect M8, 4 pole
Çalışma sıcaklığı	0 ... 40 °C
Koruma tipi IP	IP 40
için	EMPTY VALUE
Ürün ailesi	ROB-SET-ECBPM

Aksesuarlar



SLG FSGA 2 102x57

Parça no...:10.01.10.14043

Uzunluk L: 102 mm

Genişlik B: 57 mm

Yükseklik H: 57 mm

Vantuz tipi: FSGA

Vakum hücresi sayısı: 2



SLG FSGA 3 102x102

Parça no...:10.01.10.14042

Uzunluk L: 102 mm

Genişlik B: 102 mm

Yükseklik H: 57 mm

Vantuz tipi: FSGA

Vakum hücresi sayısı: 3

Robots-Set ECBPMi

ROB-SET ECBPMi FRUITCORE

Parça no...:10.03.01.00677

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00677>



SLG FSGA 4 102x75.3

Parça no...:10.01.10.14041

Uzunluk L: 102 mm

Genişlik B: 75,3 mm

Yükseklik H: 57 mm

Vantuz tipi: FSGA

Vakum hücresi sayısı: 4

Yedek parçalar



ECBPMi 24V-DC FK

Parça no...:10.03.01.00500

Gerilim DC: 24V - DC

Nominal akım: 0,3 A

Elektrik bağlantısı: Bahar teması

Çalışma sıcaklığı: 0 ... 40 °C

Vakum debisi (maks.): 1,6 l/min

Nominal güç: 7,2 W



SPB1 30 ED-65 G1/4-AG

Parça no...:10.01.06.04530

Boyut: 30

Vantuz malzemesi: Elastodur ED

Malzeme sertliği [Shore A]: 65 Shore A

Konu G1: G1/4"-M

Kat sayısı: 1,5

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 330 01 21 | 4
schmalz@schmalz.com.tr

Robots-Set ECBPMi

ROB-SET ECBPMi FRUITCORE

Parça no...:10.03.01.00677

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00677>



SFF 20 SI-55 G1/4-AG

Parça no...:10.01.01.14621

Boyut: 20

Vantuz malzemesi: Silikon SI

Malzeme sertliği [Shore A]: 55 Shore A

Malzeme özellikleri: FDA uyumlu

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 340 01 21 | 4
schmalz@schmalz.com.tr