

Körüklü vantuz (yuvarlak)

FG 50 PVC-50 N033

Parça no...:10.01.06.02469

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02469>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Vantuzları > Ambalaj Sektörü için Vantuzlar > Körüklü Vantuzlar
FG PVC (2,5 Kat) > FG 50 PVC-50 N033

Körüklü vantuz (yuvarlak)




Boyut: 50

Vantuz malzemesi: Polivinil klorür PVC

Malzeme sertliği [Shore A]: 50 Shore A

Kat sayısı: 2,5

Tasarım Verileri



Öznitelik	Değer
d	10,80 mm
d2	30,40 mm
D1	50,50 mm
Dk	18,70 mm
Dmax(S)	54 mm
Ds	50 mm
H	47,20 mm
H2	20,70 mm
Z (Strok)	15,20 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Tutma kuvveti (-600mbar)	36,60 N
Çekme kuvveti	68 N
Cilt	28,40 cm ³
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey)	75 mm
Hortum çapı (rec.) d	6 mm
Boyut	50
Konektör ailesi	N 033

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 01 21
schmalz@schmalz.com.tr

Körüklü vantuz (yuvarlak)

FG 50 PVC-50 N033

Parça no.:10.01.06.02469

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02469>

Kat sayısı	2,50
Vantuz malzemesi	Polivinil klorür PVC
Malzeme sertliği [Shore A]	50 Shore A
Ağırlık	22,10 g
Ürün ailesi	FG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Aksesuarlar



SA-NIP N033 G1/4-AG DN550

Parça no.:10.01.01.00818

Konu G1: G1/4"-M

Montaj uzunluğu: 5 mm

Malzeme: Alüminyum



SA-NIP N033 G1/4-IG DN550

Parça no.:10.01.01.00817

Konu G1: G1/4"-F

Montaj uzunluğu: 15 mm

Malzeme: Alüminyum

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydinli Mah. Patlayici Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, Istanbul, Turkey | +90 216 320 01 21 | 2
schmalz@schmalz.com.tr