

Körüklü vantuzlar SI-MD (yuvarlak)

FSGA 16 SI-MD-55 G1/8-AG

Parça no...:10.01.06.04200

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04200>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Vantuzları > Ambalaj Sektörü için Vantuzlar > Körüklü Vantuzlar
FSGA SI-MD (1,5 Kat) > FSGA 16 SI-MD-55 G1/8-AG

Körüklü vantuz (yuvarlak) Düzgün olmayan yüzeyler için optimum adaptasyon



Boyut: 16

Vantuz malzemesi: Silikon SI metal algılanabilir

Malzeme sertliği [Shore A]: 55 Shore A

Malzeme özellikleri: FDA uyumlu


Nipel malzemesi: Alüminyum

Bağlantı: G1/8"-M

Kat sayısı: 1,5

Vakum bağlantısı: G1/8"-M

Tasarım Verileri



Öznitelik

Değer

d2	8,40 mm
Dmax(S)	18,50 mm
dn	3,50 mm
Ds	15,60 mm
G1	G1/8"-M
H	25,20 mm
LG1	7,50 mm
SW1	14 mm
Z (Strok)	7 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Vantuz malzemesi	Silikon SI metal algılanabilir
Malzeme sertliği [Shore A]	55 Shore A
Boyut	16
Kat sayısı	1,50
Bağlantı	G1/8-AG
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey)	20 mm
Cilt	0,75 cm ³

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 02 21
schmalz@schmalz.com.tr

Körüklü vantuzlar SI-MD (yuvarlak)

FSGA 16 SI-MD-55 G1/8-AG

Parça no.:10.01.06.04200

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04200>

Tutma kuvveti (-600mbar)	2,30 N
Çekme kuvveti	6,70 N
Hortum çapı (rec.) d	4 mm
Ağırlık	5 g
Ürün ailesi	FSGA

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Aksesuarlar



SPI 17 PEEK

Parça no.:10.01.06.03283

Boyut: 17

Malzeme: Polietereketon

Yedek parçalar



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

Parça no.:10.01.06.05735

Konektör ailesi: N 016

Konu G1: G1/8"-M

Uzunluk L1: 20 mm

Montaj uzunluğu: 6 mm

Nominal çap dn: 3,5 mm

Malzeme: Alüminyum

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydinli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 320 01 21 | 3
schmalz@schmalz.com.tr

Körüklü vantuzlar SI-MD (yuvarlak)

FSGA 16 SI-MD-55 G1/8-AG

Parça no...:10.01.06.04200

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04200>



FSGA 16 SI-MD-55 N016

Parça no...:10.01.06.04115

Boyut: 16

Vantuz malzemesi: Silikon SI metal algılanabilir

Malzeme sertliği [Shore A]: 55 Shore A

Malzeme özellikleri: FDA uyumlu

Kat sayısı: 1,5