

Vantuz plakası (yuvarlak)


SGF-HS 350 HT1-60 G1/2-IG

Parça no...:10.01.01.13154

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13154>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Vantuzları > Cam Uygulamaları İçin Vantuzlar > Vakum Plakaları
SGF > SGF-HS 350 HT1-60 G1/2-IG

Düz vantuz (yuvarlak) dinamik cam taşıma uygulamaları için



Boyut: 350


Vantuz malzemesi: Yüksek sıcaklık malzemesi HT1

Malzeme sertliği [Shore A]: 60 Shore A

Bağlantı: G1/2-IG

Bağlantı: G1/2"-F

Tasarım Verileri



Öznitelik	Değer
d2	317 mm
d3	170 mm
Dmax(S)	360 mm
Ds	348 mm
G1	G1/2"-F
G2	G1/4"-F
G3	M8-F
H	26,80 mm
L2	76 mm
LG1	14,50 mm
LG2	14,50 mm
LG3	12 mm
W	50 °
X1	45 mm
Y1	120 mm
Z (Strok)	9 mm
Dmk	58,30 mm
G4	M6-F
LG4	10,50 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydinli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 02 21 | 5
schmalz@schmalz.com.tr

Vantuz plakası (yuvarlak)

SGF-HS 350 HT1-60 G1/2-IG

Parça no...:10.01.01.13154

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13154>

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Tutma kuvveti (-600mbar)	5700 N
Tutma kuvveti d2	4730 N
Cilt	779,44 cm ³
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey)	3000 mm
Hortum çapı (rec.) d	12 mm
Boyut	350
Kat sayısı	0
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60 Shore A
Ağırlık	2040 g
Ürün ailesi	SGF

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Aksesuarlar



SIEB 27x1 MS-A2 100 100/65

Parça no...:10.07.01.00110

Vantuz plakası (yuvarlak)

SGF-HS 350 HT1-60 G1/2-IG

Parça no...:10.01.01.13154

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13154>



TV G1/4-AG 13

Parça no...:10.05.10.00061

Konu G1: G1/4"-M

Konu G2: G1/8"-F

Yay stroku Z: 13 mm



PC 350

Parça no...:10.01.01.13092

Boyut: 350



SU 360

Parça no...:10.01.01.12842

Boyut: 360

Sıkıştırma aralığı: 360,0 ... 400,0 mm

Sıcaklık direnci: 80 °C

Vantuz plakası (yuvarlak)

SGF-HS 350 HT1-60 G1/2-IG

Parça no...:10.01.01.13154

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13154>



FLK-HD G3/8-AG

Parça no...:10.07.06.00235

Konu G1: G3/8"-M

Konu G2: M6-M

Çalışma sıcaklığı: -5 ... 130 °C



FLK-HD G1/4-IG

Parça no...:10.07.06.00241

Konu G1: G1/4"-F

Konu G2: M6-M

Çalışma sıcaklığı: -5 ... 130 °C



FLK-HD G1/2-IG

Parça no...:10.07.06.00242

Konu G1: G1/2"-F

Konu G2: M6-M

Çalışma sıcaklığı: -5 ... 130 °C

Yedek parçalar

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydinli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 340 01 21 | 5
schmalz@schmalz.com.tr

Vantuz plakası (yuvarlak)

SGF-HS 350 HT1-60 G1/2-IG

Parça no...:10.01.01.13154

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13154>



VRS-S G1/4-AG

Parça no...:10.08.06.00048

Konu G1: G1/4"-M

Malzeme: Piring

Yüzey: nikel kaplama