

Vantuz plakası (yuvarlak)

SGF 125 HT1-60 G3/8-IG

Parça no...:10.01.01.13205

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13205>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Vantuzları > Cam Uygulamaları İçin Vantuzlar > Vakum Plakaları
SGF > SGF 125 HT1-60 G3/8-IG

Düz vantuz (yuvarlak) dinamik cam taşıma uygulamaları için



Boyut: 125


Vantuz malzemesi: Yüksek sıcaklık malzemesi HT1

Malzeme sertliği [Shore A]: 60 Shore A

Bağlantı: G3/8-IG

Bağlantı: G3/8"-F

Tasarım Verileri



Öznitelik

Değer

d2 100 mm

d3 70 mm

Dmax(S) 130 mm

Ds 123 mm

G1 G3/8"-F

G2 G1/4"-F

H 21,40 mm

L2 26,50 mm

LG1 14 mm

LG2 14 mm

Z (Strok) 3 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Tutma kuvveti (-600mbar)	730 N
Tutma kuvveti d2	470 N
Cilt	43,78 cm ³
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey)	1500 mm
Hortum çapı (rec.) d	9 mm

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydinli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 02 21 | 5
schmalz@schmalz.com.tr

Vantuz plakası (yuvarlak)

SGF 125 HT1-60 G3/8-IG

Parça no...:10.01.01.13205

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13205>

Boyut	125
Kat sayısı	0
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60 Shore A
Ağırlık	290 g
Ürün ailesi	SGF

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Aksesuarlar



TV G1/4-AG 13

Parça no...:10.05.10.00061

Konu G1: G1/4"-M

Konu G2: G1/8"-F

Yay stroku Z: 13 mm



SIEB 19.5x1 MS 100

Parça no...:10.07.01.00215

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydinli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 320 01 21 | 5
schmalz@schmalz.com.tr

Vantuz plakası (yuvarlak)

SGF 125 HT1-60 G3/8-IG

Parça no...:10.01.01.13205

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13205>



PC 125

Parça no...:10.01.01.13086

Boyut: 125



SU 120

Parça no...:10.01.01.12437

Boyut: 120

Sıkıştırma aralığı: 115,0 ... 130,0 mm

Sıcaklık direnci: 80 °C



FLK-HD G3/8-AG

Parça no...:10.07.06.00235

Konu G1: G3/8"-M

Konu G2: M6-M

Çalışma sıcaklığı: -5 ... 130 °C

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 330 01 21 | 5
schmalz@schmalz.com.tr

Vantuz plakası (yuvarlak)

SGF 125 HT1-60 G3/8-IG

Parça no...:10.01.01.13205

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13205>



FLK-HD G1/4-IG

Parça no...:10.07.06.00241

Konu G1: G1/4"-F

Konu G2: M6-M

Çalışma sıcaklığı: -5 ... 130 °C



FLK-HD G1/2-IG

Parça no...:10.07.06.00242

Konu G1: G1/2"-F

Konu G2: M6-M

Çalışma sıcaklığı: -5 ... 130 °C

Yedek parçalar



VRS-S G1/4-AG

Parça no...:10.08.06.00048

Konu G1: G1/4"-M

Malzeme: Piring

Yüzey: nikel kaplama

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydinli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 340 01 21 | 5
schmalz@schmalz.com.tr

Vantuz plakası (yuvarlak)

SGF 125 HT1-60 G3/8-IG

Parça no...:10.01.01.13205

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13205>



DR-SGF 125 HT1-60

Parça no...:10.01.01.12890

Boyut: 125

Vantuz malzemesi: Yüksek sıcaklık malzemesi HT1

Malzeme sertliği [Shore A]: 60 Shore A

Yükseklik H: 21,4 mm