

Vantuz plakası (oval)

SPLO 60x20 NBR-55 G1/8-IG

Parça no...:10.01.05.00001

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00001>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Vantuzları > Düz Vantuz (oval) > Vakum Plakaları SPLO > SPLO 60x20 NBR-55 G1/8-IG

Düz vantuz (oval) Dar veya kavisli iş parçaları için



Boyutlar (LxB): 60 x 20


Vantuz malzemesi: Nitril kauçuk NBR

Malzeme sertliği [Shore A]: 55 Shore A

Bağlantı: G1/8"-F

Yükseklik H: 12,6 mm

Tasarım Verileri



Öznitelik

Değer

Bk	20 mm
Bmax(S)	21 mm
Bs	19 mm
d3	4,50 mm
G1	G1/8"-F
H	12,60 mm
H2	6 mm
LG1	6 mm
Lk	75 mm
Lmax(S)	61 mm
Ls	59 mm
X1	65 mm
Z (Strok)	2,10 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Tutma kuvveti (-600mbar)	50 N
Cilt	3,22 cm ³
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey)	15 mm

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydinli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 02 21
schmalz@schmalz.com.tr

Vantuz plakası (oval)

SPLO 60x20 NBR-55 G1/8-IG

Parça no...:10.01.05.00001

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00001>

Kat sayısı	0
Boyutlar (LxB)	60 x 20
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Ağırlık	70 g
Ürün ailesi	SPLO

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor