

Düz vantuz (yuvarlak)

PFYN 6 SI-55 M5-IG

Parça no...:10.01.01.00096

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00096>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Vantuzları > Düz Vantuzlar (Yuvarlak) > Düz Vantuzlar PFYN > PFYN 6 SI-55 M5-IG

Düz veya hafif pürüzlü yüzeyler için düz vantuz (yuvarlak)



Boyut: 6


Vantuz malzemesi: Silikon SI

Malzeme sertliği [Shore A]: 55 Shore A

Nipel malzemesi: Alüminyum

Vakum bağlantısı: M5-F

Tasarım Verileri



Öznitelik

Değer

dn	2 mm
Dmax(S)	6,50 mm
Ds	6 mm
G1	M5-F
H	16,50 mm
LG1	5,50 mm
SW1	8 mm
Z (Strok)	1 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Tutma kuvveti (-600mbar)	1,20 N
Cilt	0,01 cm ³
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey)	7,50 mm
Hortum çapı (rec.) d	2 mm
Boyut	6
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55 Shore A

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 02 21
schmalz@schmalz.com.tr

Düz vantuz (yuvarlak)

PFYN 6 SI-55 M5-IG

Parça no...:10.01.01.00096

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00096>

Ağırlık	1,40 g
Ürün ailesi	PFYN
Kat sayısı	0

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Yedek parçalar



SA-NIP N004 M5-IG DN200

Parça no...:10.01.01.03518

Konu G1: M5-F

Uzunluk L1: 14 mm

Montaj uzunluğu: 10 mm

Malzeme: Alüminyum



PFG 6 SI-55 N004

Parça no...:10.01.01.00028

Boyut: 6

Vantuz malzemesi: Silikon SI

Malzeme sertliği [Shore A]: 55 Shore A

Malzeme özellikleri: FDA uyumlu