

## Düz vantuz (yuvarlak)

PFYN 8 FPM-65 M5-AG

Parça no...:10.01.01.00181

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00181>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Vantuzları > Düz Vantuzlar (Yuvarlak) > Düz Vantuzlar PFYN > PFYN 8 FPM-65 M5-AG

### Düz veya hafif pürüzlü yüzeyler için düz vantuz (yuvarlak)



Boyut: 8

Vantuz malzemesi: Fluorocaotchuc FPM


Malzeme sertliği [Shore A]: 65 Shore A

Malzeme özelliği: iz bırakmayan

Nipel malzemesi: Alüminyum

Vakum bağlantısı: M5-M

### Tasarım Verileri



#### Öznitelik

#### Değer

|           |         |
|-----------|---------|
| dn        | 2 mm    |
| Dmax(S)   | 9 mm    |
| Ds        | 8 mm    |
| G1        | M5-M    |
| H         | 12 mm   |
| LG1       | 4,50 mm |
| SW1       | 8 mm    |
| Z (Strok) | 1,30 mm |

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

### Teknik veri

| Öznitelik                      | Değer                |
|--------------------------------|----------------------|
| Tutma kuvveti (-600mbar)       | 2,30 N               |
| Cilt                           | 0,03 cm <sup>3</sup> |
| Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 10 mm                |
| Hortum çapı (rec.) d           | 2 mm                 |
| Boyut                          | 8                    |
| Vantuz malzemesi               | Fluorocaotchuc FPM   |
| Malzeme sertliği [Shore A]     | 65 Shore A           |

### İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 01 21  
schmalz@schmalz.com.tr

## Düz vantuz (yuvarlak)

PFYN 8 FPM-65 M5-AG

Parça no...:10.01.01.00181

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00181>

|             |        |
|-------------|--------|
| Ağırlık     | 1,20 g |
| Ürün ailesi | PFYN   |
| Kat sayısı  | 0      |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

## Yedek parçalar



### SA-NIP N004 M5-AG DN200

Parça no...:10.01.01.03526

Konu G1: M5-M

Uzunluk L1: 13,5 mm

Montaj uzunluğu: 5 mm

Malzeme: Alüminyum