

Düz vantuz (yuvarlak)

PFYN 1 NBR-55 M3-AG

Parça no...:10.01.01.00274

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00274>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Vantuzları > Düz Vantuzlar (Yuvarlak) > Düz Vantuzlar PFYN > PFYN 1 NBR-55 M3-AG

Düz veya hafif pürüzlü yüzeyler için düz vantuz (yuvarlak)



Boyut: 1


Vantuz malzemesi: Nitril kauçuk NBR

Malzeme sertliği [Shore A]: 55 Shore A

Nipel malzemesi: Alüminyum

Vakum bağlantısı: M3-M

Tasarım Verileri



Öznitelik

Değer

dn	0,40 mm
Dmax(S)	1,20 mm
Ds	1 mm
G1	M3-M
H	3,60 mm
LG1	3 mm
SW1	5 mm
Z (Strok)	0,10 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Tutma kuvveti (-600mbar)	0,03 N
Cilt	0,00 cm ³
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey)	2 mm
Hortum çapı (rec.) d	2 mm
Boyut	1
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	55 Shore A

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 02 21
schmalz@schmalz.com.tr

Düz vantuz (yuvarlak)

PFYN 1 NBR-55 M3-AG

Parça no.:10.01.01.00274

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00274>

Ağırlık	1 g
Ürün ailesi	PFYN
Kat sayısı	0

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Yedek parçalar



SA-NIP N001 M3-AG DN40

Parça no.:10.01.01.00315

Konu G1: M3-M

Uzunluk L1: 6 mm

Montaj uzunluğu: 2 mm

Malzeme: Alüminyum



PFG 1 NBR-55 N001

Parça no.:10.01.01.00001

Boyut: 1

Vantuz malzemesi: Nitril kauçuk NBR

Malzeme sertliği [Shore A]: 55 Shore A