

## Düz vantuz (yuvarlak)

SHFN 85 NK-45 G1/4-AG E MOS-TV

Parça no...:10.01.01.12225

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12225>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Vantuzları > Düz Vantuzlar (Yuvarlak) > Düz Vantuzlar SHFN > SHFN 85 NK-45 G1/4-AG E MOS-TV

### Düz vantuz (yuvarlak) Dinamik ahşap uygulamaları için



Boyut: 85


Vantuz malzemesi: Doğal Kauçuk NK

Malzeme sertliği [Shore A]: 45 Shore A

Bağlantı: G1/4-AG

Tip: E

### Tasarım Verileri



#### Öznitelik

#### Değer

|           |          |
|-----------|----------|
| d2        | 50 mm    |
| dn        | 4,40 mm  |
| Dmax(S)   | 89 mm    |
| Ds        | 85 mm    |
| G1        | G1/4"-M  |
| H         | 33,40 mm |
| LG1       | 10 mm    |
| SW1       | 17 mm    |
| Z (Strok) | 4 mm     |

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

### Teknik veri

| Öznitelik                      | Değer              |
|--------------------------------|--------------------|
| Boyut                          | 85                 |
| Vantuz malzemesi               | Doğal Kauçuk NK    |
| Tutma kuvveti d2               | 175 N              |
| Tutma kuvveti (-600mbar)       | 300 N              |
| Yanal kuvvet                   | 210 N              |
| Cilt                           | 25 cm <sup>3</sup> |
| Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 176 mm             |

### İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydinli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 02 21 | 3  
schmalz@schmalz.com.tr

## Düz vantuz (yuvarlak)

SHFN 85 NK-45 G1/4-AG E MOS-TV

Parça no.:10.01.01.12225

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12225>

|                      |      |
|----------------------|------|
| Hortum çapı (rec.) d | 6 mm |
| Kat sayısı           | 0    |
| Ağırlık              | 98 g |
| Ürün ailesi          | SHFN |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

### Aksesuarlar



**SIEB 14.5x1 MS-A2 0.103/0.15**

Parça no.:10.05.03.00023

Dış çap D: 14,5 mm

Uzunluk L: 1 mm

Malzeme: Pirinç / Paslanmaz çelik

### Yedek parçalar



**TVN G1/4-AG 9 N009**

Parça no.:10.05.10.00065

Konu G1: G1/4"-M

Konu G2: M10x1.25-M

Yay stroku Z: 9 mm

Nipel: N 009

## Düz vantuz (yuvarlak)

SHFN 85 NK-45 G1/4-AG E MOS-TV

Parça no...:10.01.01.12225

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12225>



### DR 60/50x5 S05 EPDM-15 KE

Parça no...:10.01.06.01720

Dış çap D: 60 mm

İç çap d: 50 mm

Yükseklik H: 5 mm

Malzeme türü: Sünger S, Yükseklik 5 mm

Sızdırmazlık malzemesi: EPDM

Malzeme sertliği [Shore A]: 15 Shore A

Ekle. fonksiyon: Bir tarafı yapışkan bant



### SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E MOS

Parça no...:10.01.01.12223

Boyut: 85

Konu G1: M10x1.25-F

Vantuz malzemesi: Doğal Kauçuk NK

Malzeme sertliği [Shore A]: 45 Shore A

Tip: E