

Vantuz plakası (yuvarlak)

SPU 160 SI-60 G1/2-IG

Parça no...:10.01.01.01117

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01117>

Giriş sayfası > Vakum Plakaları SPU > SPU 160 SI-60 G1/2-IG

Vakum plakası (yuvarlak), universal, pürüzsüz ve hafif pürüzlü için yüzeyler




Boyut: 160

Vantuz malzemesi: Silikon SI

Malzeme sertliği [Shore A]: 60 Shore A

Bağlantı: G1/2"-F

Tasarım Verileri



Öznitelik	Değer
d	34 mm
d2	113 mm
d3	88 mm
Dmax(S)	170 mm
Ds	160 mm
G1	G1/2"-F
G2	G1/4"-F
H	24 mm
H1	24,50 mm
L2	36,50 mm
LG1	13,50 mm
LG2	15 mm
Z (Strok)	6 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Tutma kuvveti (-600mbar)	1090 N
Tutma kuvveti d2	600 N
Cilt	142 cm ³
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey)	350 mm

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydinli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 01 21
schmalz@schmalz.com.tr

Vantuz plakası (yuvarlak)

SPU 160 SI-60 G1/2-IG

Parça no...:10.01.01.01117

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01117>

Hortum çapı (rec.) d	12 mm
Boyut	160
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	60 Shore A
Ağırlık	400 g
Kat sayısı	0
Ürün ailesi	SPU

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Aksesuarlar



SU 160

Parça no...:10.01.01.12438

Boyut: 160

Sıkıştırma aralığı: 150,0 ... 180,0 mm

Sıcaklık direnci: 80 °C

Yedek parçalar



DR-SPU 160 SI-60

Parça no...:10.01.01.01112

Boyut: 160

Vantuz malzemesi: Silikon SI

Malzeme sertliği [Shore A]: 60 Shore A

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 320 02 21
schmalz@schmalz.com.tr