

Düz vantuz (yuvarlak)

SUF 8 NBR-55 SC020

Parça no...:10.01.01.13942

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13942>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Vantuzları > Düz Vantuzlar (Yuvarlak) > SUF 8 NBR-55 SC020

Düz vantuz (yuvarlak) f. pürüzsüz veya hafif pürüzlü yüzeylerin proses açısından güvenli taşınması




Boyut: 8

Vantuz malzemesi: Nitril kauçuk NBR

Malzeme sertliği [Shore A]: 55 Shore A

Tasarım Verileri



Öznitelik

Değer

d1	4,70 mm
d	3,10 mm
Dk	6,70 mm
Dmax(S)	8,40 mm
Ds	8 mm
H	5,50 mm
H2	2,30 mm
H3	3 mm
Z (Strok)	0,80 mm

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Tutma kuvveti (-600mbar)	2,40 N
Çekme kuvveti	2,40 N
Cilt	0,04 cm ³
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey)	8 mm
Boyut	8
Nipel ailesi	SC020
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	55 Shore A
Ağırlık	0,20 g

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 02 21 | 2
schmalz@schmalz.com.tr

Düz vantuz (yuvarlak)

SUF 8 NBR-55 SC020

Parça no...:10.01.01.13942

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13942>

Ürün ailesi

SUF

Not: Tutma kuvveti: Belirtilen tutma kuvvetleri -0,6 bar vakumda ve pürüzsüz, kuru bir iş parçası yüzeyinde teorik değerlerdir - güvenlik faktörü içermezler Hortum çapı: Önerilen hortum çapı yaklaşık 2 m'lik bir hortum uzunluğunu ifade eder

Aksesuarlar



SC 020 M5-AG

Parça no...:10.01.06.04273

Bağlantı geometrisi: 020

Vakum bağlantısı: M5-M

Montaj uzunluğu: 5 mm

Nominal çap dn: 1,8 mm



SC 020 M5-IG

Parça no...:10.01.06.04306

Bağlantı geometrisi: 020

Vakum bağlantısı: M5-F

Montaj uzunluğu: 8,7 mm

Nominal çap dn: 1,8 mm