

Düz vantuz (yuvarlak)

SUF 2 SI-CO-55 SC010

Parça no...:10.01.01.14019

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14019>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Vantuzları > Düz Vantuzlar (Yuvarlak) > SUF 2 SI-CO-55 SC010

Düz vantuz (yuvarlak) f. pürüzsüz veya hafif pürüzlü yüzeylerin proses açısından güvenli taşınması




Boyut: 2

Vantuz malzemesi: Silikon SI iletken

Malzeme sertliği [Shore A]: 55 Shore A

Tasarım Verileri



Öznitelik	Değer
d	1,40 mm
Dk	4,20 mm
Dmax(S)	2,40 mm
Ds	2 mm
H	3,50 mm
H2	2 mm
Z (Strok)	0,20 mm

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Tutma kuvveti (-600mbar)	0,15 N
Çekme kuvveti	0,15 N
Cilt	0,00 cm ³
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey)	2 mm
Boyut	2
Nipel ailesi	SC010
Vantuz malzemesi	Silikon SI iletken
Malzeme sertliği [Shore A]	55 Shore A
Ağırlık	0 g

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 02 21
schmalz@schmalz.com.tr

Düz vantuz (yuvarlak)

SUF 2 SI-CO-55 SC010

Parça no...:10.01.01.14019

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14019>

Ürün ailesi

SUF

Not: Tutma kuvveti: Belirtilen tutma kuvvetleri -0,6 bar vakumda ve pürüzsüz, kuru bir iş parçası yüzeyinde teorik değerlerdir - güvenlik faktörü içermezler Hortum çapı: Önerilen hortum çapı yaklaşık 2 m'lik bir hortum uzunluğunu ifade eder

Aksesuarlar



SC 010 M3-AG

Parça no...:10.01.06.04249

Bağlantı geometrisi: 010

Vakum bağlantısı: M3-M

Montaj uzunluğu: 2 mm

Nominal çap dn: 1 mm