

Körüklü vantuz (yuvarlak)

FGA 78 HT1-60 N019

Parça no...:10.01.06.02474

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02474>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Vantuzları > Körüklü Vantuz (yuvarlak) > FGA 78 HT1-60 N019

Körüklü vantuz (yuvarlak) Düzgün olmayan yüzeyler için optimum adaptasyon




Boyut: 78

Vantuz malzemesi: Yüksek sıcaklık malzemesi HT1

Malzeme sertliği [Shore A]: 60 Shore A

Kat sayısı: 1,5

Tasarım Verileri



Öznitelik

Değer

d	11,80 mm
d1	21,80 mm
d2	54 mm
D1	83 mm
Dk	24,70 mm
Dmax(S)	84,50 mm
Ds	74 mm
H	47 mm
H2	19,70 mm
H3	31,40 mm
Z (Strok)	16 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Kat sayısı	1,50
Tutma kuvveti (-600mbar)	137,40 N
Boyut	78
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Ağırlık	55,60 g
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey)	70 mm

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 01 21
schmalz@schmalz.com.tr

Körüklü vantuz (yuvarlak)

FGA 78 HT1-60 N019

Parça no...:10.01.06.02474

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02474>



Ürün ailesi

FGA

Aksesuarlar



SA-NIP N019 G1/4-AG DN820

Parça no...:10.01.06.01959

Konektör ailesi: N 019

Konu G1: G1/4"-M

Uzunluk L1: 40 mm

Montaj uzunluğu: 6 mm

Nominal çap dn: 8,2 mm

Anahtar boyutu SW2: 8 mm

Malzeme: Alüminyum



SA-NIP N019 G1/4-IG DN820

Parça no...:10.01.06.01960

Konektör ailesi: N 019

Konu G1: G1/4"-F

Uzunluk L1: 38 mm

Montaj uzunluğu: 15 mm

Nominal çap dn: 8,2 mm

Anahtar boyutu SW2: 8 mm

Malzeme: Alüminyum

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 320 01 21
schmalz@schmalz.com.tr