

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)

FSG 52 HT1-60 G1/4-IG

Parça no...:10.01.06.02388

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02388>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Vantuzları > Körüklü Vantuz (yuvarlak) > Körüklü Vantuzlar FSG (2,5 Kat) > FSG 52 HT1-60 G1/4-IG

Körüklü vantuz (yuvarlak)



Boyut: 52

Vantuz malzemesi: Yüksek sıcaklık malzemesi HT1


Malzeme sertliği [Shore A]: 60 Shore A

Bağlantı: G1/4"-F

Kat sayısı: 2,5

Vakum bağlantısı: G1/4"-F

Tasarım Verileri



Öznitelik	Değer
d2	24,60 mm
dn	4,40 mm
Dmax(S)	55 mm
Ds	52,50 mm
G1	G1/4"-F
H	63,70 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
Z (Strok)	25 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60 Shore A
Boyut	52
Kat sayısı	2,50
Bağlantı	G1/4-IG
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey)	75 mm
Cilt	35 cm ³

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydinli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 02 21 | 3
schmalz@schmalz.com.tr

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)

FSG 52 HT1-60 G1/4-IG

Parça no...:10.01.06.02388

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02388>

Tutma kuvveti (-600mbar)	28,52 N
Çekme kuvveti	96 N
Hortum çapı (rec.) d	6 mm
Ağırlık	32,30 g
Ürün ailesi	FSG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Aksesuarlar



DR 52/33x5 MOS SI-15

Parça no...:10.01.06.02548

Dış çap D: 52 mm

İç çap d: 33 mm

Yükseklik H: 5 mm

Malzeme türü: Sünger kauçuk

Sızdırmazlık malzemesi: Silikon SI

Malzeme sertliği [Shore A]: 15 Shore A



FD 44 120

Parça no...:10.01.06.02573

Dış çap D: 44 mm

Filtre gözenek boyutu: 120 µm

İnşaat kullanımı: Körüklü vantuz

Boyut: FG 52

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)

FSG 52 HT1-60 G1/4-IG

Parça no...:10.01.06.02388

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02388>



SU 50

Parça no...:10.01.01.12837

Boyut: 50

Sıkıştırma aralığı: 45,0 ... 60,0 mm

Sıcaklık direnci: 80 °C

Yedek parçalar



SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

Parça no...:10.01.06.01066

Konektör ailesi: N 018

Konu G1: G1/4"-F


Uzunluk L1: 28,8 mm

Montaj uzunluğu: 15 mm

Nominal çap dn: 4,4 mm

Anahtar boyutu SW2: 5 mm

Malzeme: Alüminyum



FG 52 HT1-60 N018

Parça no...:10.01.06.02365

Boyut: 52

Vantuz malzemesi: Yüksek sıcaklık malzemesi HT1

Malzeme sertliği [Shore A]: 60 Shore A

Kat sayısı: 2,5

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 330 01 21 | 3
schmalz@schmalz.com.tr