

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)

FSGA 22 NK-45 G1/8-AG

Parça no...:10.01.06.00414

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00414>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Vantuzları > Körüklü Vantuz (yuvarlak) > Körüklü Vantuzlar FSGA (1,5 Kat) > FSGA 22 NK-45 G1/8-AG

Körüklü vantuz (yuvarlak) Düzgün olmayan yüzeyler için optimum adaptasyon



Boyut: 22

Vantuz malzemesi: Doğal Kauçuk NK

Malzeme sertliği [Shore A]: 45 Shore A


Nipel malzemesi: Alüminyum

Bağlantı: G1/8"-M

Kat sayısı: 1,5

Vakum bağlantısı: G1/8"-M

Tasarım Verileri



Öznitelik

Değer

d2	11,70 mm
Dmax(S)	25 mm
dn	3,50 mm
Ds	21,50 mm
G1	G1/8"-M
H	25 mm
LG1	7,50 mm
SW1	14 mm
Z (Strok)	6 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Vantuz malzemesi	Doğal Kauçuk NK
Malzeme sertliği [Shore A]	45 Shore A
Boyut	22
Kat sayısı	1,50
Bağlantı	G1/8-AG
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey)	25 mm
Cilt	1,40 cm ³

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydinli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 02 21
schmalz@schmalz.com.tr

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)

FSGA 22 NK-45 G1/8-AG


Parça no.:10.01.06.00414

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00414>

Tutma kuvveti (-600mbar)	5,70 N
Çekme kuvveti	15,20 N
Hortum çapı (rec.) d	4 mm
Ağırlık	5,80 g
Ürün ailesi	FSGA

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Yedek parçalar



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

Parça no.:10.01.06.05735

Konektör ailesi: N 016

Konu G1: G1/8"-M

Uzunluk L1: 20 mm

Montaj uzunluğu: 6 mm

Nominal çap dn: 3,5 mm

Malzeme: Alüminyum



FGA 22 NK-45 N016

Parça no.:10.01.06.00425

Boyut: 22

Vantuz malzemesi: Doğal Kauçuk NK

Malzeme sertliği [Shore A]: 45 Shore A

Kat sayısı: 1,5