

Körüklü vantuz (yuvarlak)

FGA 150 NBR-70 N010

Parça no...:10.01.06.00116

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00116>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Vantuzları > Körüklü Vantuz (yuvarlak) > FGA 150 NBR-70 N010

Körüklü vantuz (yuvarlak) Düzgün olmayan yüzeyler için optimum adaptasyon




Boyut: 150

Vantuz malzemesi: Nitril kauçuk NBR

Malzeme sertliği [Shore A]: 70 Shore A

Kat sayısı: 1,5

Tasarım Verileri



Öznitelik	Değer
d	7 mm
d2	111 mm
D1	168 mm
Dk	120 mm
Dmax(S)	177 mm
Dmk	40 mm
Ds	150 mm
H	74 mm
H4	10 mm
Z (Strok)	37 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Kat sayısı	1,50
Tutma kuvveti (-600mbar)	570 N
Boyut	150
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	70 Shore A
Ağırlık	802,80 g
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey)	250 mm

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 02 21
schmalz@schmalz.com.tr

Körüklü vantuz (yuvarlak)

FGA 150 NBR-70 N010

Parça no...:10.01.06.00116

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00116>

Ürün ailesi

FGA

Aksesuarlar



SA-NIP N010 G1/2-IG

Parça no...:10.01.01.00796

Konu G1: G1/2"-F

Malzeme: Alüminyum