

Çan vantuz (yuvarlak)

SAG 45 NBR-60 G1/4-AG

Parça no...:10.01.01.12161

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12161>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Vantuzları > Sac Metal Uygulamaları İçin Vakum Tutucu > Çan Şeklinde Vantuzlar SAG > SAG 45 NBR-60 G1/4-AG

Yüksek bombeli yüzeylere en iyi adaptasyon için çan vantuz (yuvarlak)



Boyut: 45


Vantuz malzemesi: Nitril kauçuk NBR

Malzeme sertliği [Shore A]: 60 Shore A

Nipel malzemesi: Alüminyum

Bağlantı: G1/4-AG

Tasarım Verileri



Öznitelik

Değer

dn	4 mm
Dmax(S)	51,50 mm
Ds	47 mm
G1	G1/4"-M
H	24,50 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Strok)	7,80 mm

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Tutma kuvveti (-600mbar)	68 N
Yanal kuvvet	61 N
Yanal kuvvet (yağlı yüzey)	51 N
Cilt	8 cm ³
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey)	40 mm
Hortum çapı (rec.) d	4 mm
Boyut	45
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 01 21
schmalz@schmalz.com.tr

Çan vantuz (yuvarlak)

SAG 45 NBR-60 G1/4-AG

Parça no...:10.01.01.12161

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12161>

Malzeme sertliği [Shore A]	60 Shore A
Kat sayısı	0
Ağırlık	19,30 g
Ürün ailesi	SAG

Yedek parçalar



SAG 45 NBR-60 G1/4-IG

Parça no...:10.01.01.12160

Boyut: 45

Vantuz malzemesi: Nitril kauçuk NBR

Malzeme sertliği [Shore A]: 60 Shore A

Nipel malzemesi: Alüminyum

Bağlantı: G1/4-IG