

Çan vantuz (yuvarlak)

SAG 80 NBR-60 G3/8-IG

Parça no...:10.01.01.12170

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12170>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Vantuzları > Sac Metal Uygulamaları İçin Vakum Tutucu > Çan Şeklinde Vantuzlar SAG > SAG 80 NBR-60 G3/8-IG

Yüksek bombeli yüzeylere en iyi adaptasyon için çan vantuz (yuvarlak)



Boyut: 80


Vantuz malzemesi: Nitril kauçuk NBR

Malzeme sertliği [Shore A]: 60 Shore A

Nipel malzemesi: Alüminyum

Bağlantı: G3/8-IG

Tasarım Verileri



Öznitelik

Değer

dn	6 mm
Dmax(S)	90,70 mm
Ds	83 mm
G1	G3/8"-F
H	35 mm
LG1	15 mm
SW1	22 mm
Z (Strok)	12,80 mm

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Tutma kuvveti (-600mbar)	217 N
Yanal kuvvet	284 N
Yanal kuvvet (yağlı yüzey)	167 N
Cilt	44 cm ³
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey)	70 mm
Hortum çapı (rec.) d	6 mm
Boyut	80
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 02 21
schmalz@schmalz.com.tr

Çan vantuz (yuvarlak)

SAG 80 NBR-60 G3/8-IG

Parça no...:10.01.01.12170

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12170>



Malzeme sertliği [Shore A]	60 Shore A
Kat sayısı	0
Ağırlık	45,20 g
Ürün ailesi	SAG

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 320 01 21
schmalz@schmalz.com.tr